




滚珠丝杠规格			
导程 (mm)	4		
BCD (mm)	10.5		
沟槽谷径 (mm)	7.8		
螺纹旋向、条数	右, 1		
圈数	2.5圈×1列		
间隙标记	G0	GT	G2
轴向间隙 (mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本动额定载荷Ca (kN)	2.1	3.4	3.4
基本静额定载荷C0a (kN)	2.7	5.4	5.4
预压扭矩 (N・m)	9.8×10 ⁻³ ~4.9×10 ⁻²	—	—
间隔钢球	1：1	无	无
刚性值 (N/μm)	50	100	
循环方式	弯管		

单位: mm

	丝杠轴	螺母	法兰安装面	螺纹沟槽面	导程精度		螺母	轴	容许
	轴心的振摆	外圆面的振摆	的振摆	的振摆	代表运行距离误差	变动	质量	质量	转速
	D	H	I	J			kg	kg/m	min ⁻¹
	0.02	0.009	0.008	0.008	± 0.01	0.008	0.15	0.32	5000
	0.035	0.012	0.01	0.011	± 0.02	0.018	0.15	0.32	5000
	0.04	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$		0.15	0.32	5000
	0.03	0.009	0.008	0.008	± 0.01	0.008	0.15	0.32	5000
	0.04	0.012	0.01	0.011	± 0.02	0.018	0.15	0.32	5000
	0.055	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$		0.15	0.32	5000
	0.03	0.009	0.008	0.008	± 0.012	0.008	0.15	0.32	5000
	0.04	0.012	0.01	0.011	± 0.023	0.018	0.15	0.32	5000
	0.055	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$		0.15	0.32	5000
	0.04	0.009	0.008	0.008	± 0.012	0.008	0.15	0.32	5000
	0.05	0.012	0.01	0.011	± 0.023	0.018	0.15	0.32	5000
	0.065	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$		0.15	0.32	5000
	0.04	0.009	0.008	0.008	± 0.012	0.008	0.15	0.32	5000
	0.05	0.012	0.01	0.011	± 0.023	0.018	0.15	0.32	5000
	0.065	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$		0.15	0.32	5000