


R形圆弧滚动导轨HCR型



公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸									H ₃
	高度	宽度	长度	B	C	S	L ₁	T	T ₁	N	E	油嘴	
	M	W	L										
HCR 12A+60/100R	18	39	44. 6	32	18	M4	30. 5	4. 5	5	3. 4	3. 5	PB107	3. 1
HCR 15A+60/150R	24	47	54. 5	38	24	M5	38. 8	10. 3	11	4. 5	5. 5	PB1021B	4. 8
HCR 15A+60/300R			55. 5		28								
HCR 15A+60/400R			55. 8		28								
HCR 25A+60/500R	36	70	81. 6	57	45	M8	59. 5	14. 9	16	6	12	B-M6F	7
HCR 25A+60/750R			82. 3										
HCR 25A+60/1000R			82. 5										
HCR 35A+60/600R	48	100	107. 2	82	58	M10	80. 4	19. 9	21	8	12	B-M6F	8. 5
HCR 35A+60/800R			107. 5										
HCR 35A+60/1000R			108. 2										
HCR 35A+60/1300R			108. 5										
HCR 45A+60/800R	60	120	136. 7	100	70	M12	98	23. 9	25	10	16	B-PT1/8	11. 5
HCR 45A+60/1000R			137. 3										
HCR 45A+60/1200R			137. 3										
HCR 45A+60/1600R			138										
HCR 65A+60/1000R	90	170	193. 8	142	106	M16	147	34. 9	37	19	16	B-PT1/8	15
HCR 65A+60/1500R			195. 4										
HCR 65A+45/2000R			195. 9										
HCR 65A+45/2500R			196. 5										
HCR 65A+30/3000R			196. 5										

公称型号的构成例

HCR25A 2 UU C1 +60 / 1000R H 6 T

公称型号

防尘附件
标记(※1)

R中心角

LM轨道半径
(单位mm)

LM轨道
拼接标记(※5)

同一直轴上使用的

径向间隙标记(※2)

精度标记(※3)

单根轴上所用

LM滑块的个数

普通(无标记)/轻预压(C1)

普通级(无标记)/高级(H)

LM轨道的拼接根数(※4)

(※1)参照A1-529(防尘用部件)。(※2)参照A1-75。(※3)参照A1-81。

(※4)1段圆弧上所用LM轨道的根数。详细请咨询THK。

(※5)拼接使用HCR型15~65的LM轨道时,防尘密封垫片使用低阻力末端密封垫片。

