



LMH-M型(不锈钢型)



LMH 6M~13M型



LMH 16M~30M型


公称型号	钢球 列	主要尺寸							
		内径直径		外径		长度		法兰直径	
		dr	公差	D	公差	L	公差	D ₁	公差
LMH 6M	4	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	0 -0.2	28	0 -0.2
LMH 8SM	4	8		15		17		32	
LMH 8M	4	8		15		24		32	
LMH 10M	4	10		19	0 -0.013	29		39	
LMH 12M	4	12		21		30		42	
LMH 13M	4	13		23		32		43	
LMH 16M	5	16	0 -0.010	28	0 -0.016	37	0 -0.3	48	
LMH 20M	5	20		32		42		54	
LMH 25M	6	25		40		59		62	
LMH 30M	6	30		45		64		74	

注) 由于本型号装有合成树脂保持器, 因此请不要在超过80℃的高温下使用。

如果需要配备密封垫片, 请在订购时指明。

(实例) LMH16M UU

在轴承套的两端均配有密封垫片



单位: mm

	K	H	B	C	安装孔 $d_1 \times d_2 \times h$	法兰 垂直度	偏心度(最大)	径向间隙 公差	基本额定载荷		质量 g
						μm	μm	μm	C N	C ₀ N	
	18	5	20	—	3.4×6.5×3.3	12	12	-5	206	265	20
	21	5	24	—	3.4×6.5×3.3	12	12	-5	176	225	24
	21	5	24	—	3.4×6.5×3.3	12	12	-5	265	402	28
	25	6	29	—	4.5×8×4.4	12	12	-5	373	549	50
	27	6	32	—	4.5×8×4.4	12	12	-5	412	598	56
	29	6	33	—	4.5×8×4.4	12	12	-7	510	775	69
	34	6	31	22	4.5×8×4.4	12	12	-7	775	1180	111
	38	8	36	24	5.5×9.2×5.4	15	15	-9	863	1370	140
	46	8	40	32	5.5×9.2×5.4	15	15	-9	980	1570	279
	51	10	49	35	6.6×11×6.5	15	15	-9	1570	2750	351

注) 由于轴承套和钢球是不锈钢制, 因此耐腐蚀性强, 不易受环境影响。

需要润滑孔时, 请在型号的最后加上OH标记以指定。

详细情况请向THK咨询。