



LMH-ML型(不锈钢型)



LMH 6ML~13ML型




LMH 16ML~30ML型

公称型号	钢球 列	主要尺寸							
		内径直径		外径		长度		法兰直径	
		dr	公差	D	公差	L	公差	D ₁	公差
LMH 6ML	4	6	0 -0.010	12	0	35	0 -0.3	28	0 -0.2
LMH 8ML	4	8		15	-0.013	45		32	
LMH 10ML	4	10		19	0 -0.016	55		39	
LMH 12ML	4	12		21		57		42	
LMH 13ML	4	13		23		61		43	
LMH 16ML	5	16	0 -0.012	28	0 -0.019	70	0 -0.4	48	
LMH 20ML	5	20		32		80		54	
LMH 25ML	6	25		40		112		62	
LMH 30ML	6	30		45		123		74	

注) 由于本型号装有合成树脂保持器, 因此请不要在超过80℃的高温下使用。
如果需要配备密封垫片, 请在订购时指明。

(实例) LMH20ML UU
└── 在轴承套的两端均配有密封垫片



单位: mm

						法兰 垂直度	偏心度(最大)	径向间隙 公差	基本额定载荷		质量
安装孔									C	C ₀	
	K	H	B	C	d ₁ ×d ₂ ×h	μm	μm	μm	N	N	g
	18	5	20	—	3.4×6.5×3.3	15	15	—5	324	529	27
	21	5	24	—	3.4×6.5×3.3	15	15	—5	431	784	41
	25	6	29	—	4.5×8×4.4	15	15	—5	588	1100	72
	27	6	32	—	4.5×8×4.4	15	15	—5	657	1200	81
	29	6	33	—	4.5×8×4.4	15	15	—7	814	1570	105
	34	6	31	22	4.5×8×4.4	15	15	—7	1230	2350	182
	38	8	36	24	5.5×9.2×5.4	20	20	—9	1400	2750	217
	46	8	40	32	5.5×9.2×5.4	20	20	—9	1560	3140	477
	51	10	49	35	6.6×11×6.5	20	20	—9	2490	5490	575

注) 由于轴承套和钢球是不锈钢制, 因此耐腐蚀性强, 不易受环境影响。

需要润滑孔时, 请在型号的最后加上OH标记以指定。

详细情况请向THK咨询。