


# LMIH型



LMIH型


公称型号	钢球 列	主要尺寸							
		内径直径		外径		全长		法兰直径	
		dr	公差	D	公差	L	公差	D <sub>1</sub>	公差
LMIH 6	4	6	0 -0.009	12	0	19	±0.3	28	0 -0.2
LMIH 8		8		15	-0.011	24			
LMIH 10		10		19	0	29			
LMIH 12		12		21	-0.013	30			
LMIH 13		13		23	0	32			
LMIH 16	5	16	0 -0.010	28	0	37	±0.3	48	0 -0.2
LMIH 20		20		32	-0.016	42			
LMIH 25		25		40	0	59			

注) 由于本型号装有合成树脂保持器, 因此请不要在超过80°C的高温下使用。


如果需要配备密封垫片, 请在订购时指明。

(实例) LMIH16 UU

在轴承套的两端均配有密封垫片



LMIH 6~13型



LMIH 16~25型

单位: mm

长度		D <sub>2</sub>	H	K	B	C	安装孔 d <sub>1</sub> ×d <sub>2</sub> ×h	法兰 垂直度	偏心度(最大)	径向间隙 公差	基本额定载荷		质量 g
l	公差							μm	μm	μm	C	C <sub>0</sub>	
5	±0.2	12	5	18	20	—	3.4×6×3.3	12	12	-5	206	265	20
		15		21	24	—		-5		265	402	29	
		19		25	29	—		-5		373	549	50	
6	±0.2	21	6	27	32	—	4.5×7.5×4.4	12		-5	412	598	57
		23		29	33	—		-7		510	775	70	
		28		34	31	22		-7		775	1180	111	
8	±0.2	32	8	38	36	24	5.5×9×5.4	15	15	-9	863	1370	140
		40		46	40	32		-9		980	1570	276	

注)需要润滑孔时,可在型号的最后标记上OH进行指定。  
详细情况请向THK咨询。