


# FBW50110XR型



单位: mm

板式有限运动 导轨长度 $L_0$	主要尺寸		无密封垫片		带密封垫片		静态容许载荷N			板式有限运动 导轨质量 <sup>注2</sup> g
	$n_1$	G	B	行程长度	B	行程长度	$P_a$	$P_b$	$P_c$	
300	2	50	2	170	5	164	1960	500	390	390
350	3	25	2	220	5	214	1960	500	390	460
400	3	50	2	270	5	264	1960	500	390	520
450	4	25	2	320	5	314	1960	500	390	590
500	4	50	2	370	5	364	1960	500	390	650
600	5	50	2	470	5	464	1960	500	390	780
700	6	50	2	570	5	564	1960	500	390	910
800	7	50	2	670	5	664	1960	500	390	1040
900	8	50	2	770	5	764	1960	500	390	1190
1000	9	50	2	870	5	864	1960	500	390	1300
1200	11	50	2	1070	5	1064	1960	500	390	1520
1500	14	50	2	1370	5	1364	1960	500	390	1950
1800	17	50	2	1670	5	1664	1960	500	390	2380

注1) 轨道宽度比以往产品FBW50110R宽0.4mm。

注2) FBW50110XR的滑座质量为420g。

注3) 同时准备了带防尘罩的产品。请参照■12-9。

注4) 滑座、钢球循环部涂抹了锂皂基润滑脂2号。

## 公称型号的构成例

### 2 FBW50110XR UU +800L - T

公称型号  
同一轨道上安转的滑座数  
(只有1个时无标记)

板式有限运动导轨的总长度  
(单位mm)  
拼接板式轨道标记<sup>※</sup>  
带密封垫片  
(无密封垫片时无标记)

※拼接板式轨道请参照■12-10。