


E15型



单位：mm

轨道长度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安装孔尺寸 A ± 0.3	容许载荷 N/组	质量 g/组
50	20	30	5	15
80	45	60	8	24
100	60	80	10	30
120	75	100	10	36


注)容许载荷和质量是指两根导轨做为的一组时的数值。

公称型号的构成例

E15 +100L

公称型号 轨道总长度(单位mm)

E20型



单位：mm

轨道长度 L(±0.8)	行程 S(±3)	安装孔尺寸			容许载荷 N/组	质量 g/组
		A±0.3	B±0.3	n(个)		
80	45	50	—	2	20	50
100	60	70	—	2	30	62
150	85	60	120	3	80	98
200	120	85	170	3	140	131
300	180	135	270	3	145	197

注)容许载荷和质量是指两根导轨做为一组时的数值。

公称型号的构成例

E20 +150L

公称型号 轨道总长度(单位mm)