


D20型



单位：mm

轨道长度 L(±0.8)	行程 S(±3)	安装孔尺寸			容许载荷 N/组	质量 g/组
		A±0.3	B±0.3	n(个)		
80	80	50	—	2	20	94
100	100	70	—	2	30	118
150	160	60	120	3	80	179
200	223	85	170	3	140	241
300	345	135	270	3	145	364

注)容许载荷和质量是指两根导轨做为—组时的数值。

公称型号的构成例

D20 +300L

公称型号 轨道总长度(单位mm)