


BIF型(轴端未加工品)

DN值

70000



公称型号	滚珠丝杠驱动型							螺母			
	丝杠轴 外径	导程	钢球 中心直径	沟槽谷径	负荷 圈数	基本额定载荷		外径	法兰直径	全长	螺母
						Ca	Coa				
d	Ph	dp	dc	列×圈	kN	kN	D	D ₁	L ₁	H	
BIF 4010-5 BIF 4010-10	40	10	41.75	34.4	1×2.5 2×2.5	29 52.7	70.4 141.1	82	124	103 163	18
BIF 4012-5 BIF 4012-10	40	12	42	34.1	1×2.5 2×2.5	33.9 61.6	79.2 158.8	84	126	119 191	18
BIF 5010-5 BIF 5010-10	50	10	51.75	44.4	1×2.5 2×2.5	32 58.2	88.2 176.4	93	135	103 163	18

公称型号的构成例

BIF4012-10 RR G0 +1230L C5 A

公称型号

轴向间隙标记(※2)

精度标记(※3)


轴端未加工品标记(A或者B)

密封圈标记(※1)

丝杠轴总长度(单位mm)

(※1)参照A15-380。(※2)参照A15-19。(※3)参照A15-12。

轴端未加工品精密滚珠丝杠



单位: mm

尺寸							丝杠轴尺寸							螺母质量 kg	轴质量 kg/m	容许转速 min^{-1}
B_1	PCD	d_1	d_2	h	润滑孔 A	轴端未加工 标记	全长 L	l_0	l_1	l_2	d_3	d_4	kg			
85 145	102	11	17.5	11	M6	A	1230	1000	70	160	40	30.3	3.58 5.18	6.59	1670	
							1730	1500								
							2030	1800								
							2230	2000								
101 173	104	11	17.5	11	M6	A	1230	1000	70	160	40	30.3	4.2 6.24	6.39	1660	
							1730	1500								
							2030	1800								
							2230	2000								
						B	1730	1200	100	430	40	33.8				
							2030	1200		730						
85 145	113	11	17.5	11	Rc1/8 (PT1/8)	A	1300	1000	100	200	50	40.3	4.4 6.35	11.36	1350	
							1800	1500								
							2300	2000								
							2800	2500								

滚珠丝杠