



## FF型 支撑侧圆型支承单元



公称型号	轴径	L	H	F	D	A
	d					
FF 6	6	10	6	4	22 -0.007 -0.02	36
FF 10	8	12	7	5	28 -0.007 -0.02	43
FF 12	10	15	7	8	34 -0.009 -0.025	52
FF 15	15	17	9	8	40 -0.009 -0.025	63
FF 20	20	20	11	9	57 -0.01 -0.029	85
FF 25	25	24	14	10	63 -0.01 -0.029	98
FF 30	30	27	18	9	75 -0.01 -0.029	117



单位：mm

PCD	B	$d_1$	$d_2$	h	使用轴承	使用止动环	质量 kg
28	28	3.4	6.5	4	606ZZ	C6	0.04
35	35	3.4	6.5	4	608ZZ	C8	0.07
42	42	4.5	8	4	6000ZZ	C10	0.11
50	52	5.5	9.5	5.5	6002ZZ	C15	0.2
70	68	6.6	11	6.5	6204ZZ	C20	0.27
80	79	9	14	8.5	6205ZZ	C25	0.67
95	93	11	17.5	11	6206ZZ	C30	1.07

滚珠丝杠的外部设备

部件编号	部件名	个数
1	支承座	1
2	轴承	1
3	止动环	1