


简易安装型滚针凸轮导向器 CF-SFU型

配件规格		标记
滚子的 导向方式	配有保持架	无标记
材质	碳素钢	无标记
密封圈	带密封圈	无标记
外圈形状	圆筒形外圈	无标记
	球面外圈	R



螺柱直径		主要尺寸											
		外径	外圈宽度		全长								
d	公称型号	D	C	B	B ₁	B ₂	C ₁	l ₁	l ₂	d ₁	r _{amin}	e	
6	CF-SFU-6	16	11	12	32	20	0.6	5	10	4	0.3	0.3	
8	CF-SFU-8	19	11	12	32	20	0.6	5	10	4	0.3	0.5	
10	CF-SFU-10	22	12	13	33	20	0.6	5	10	4	0.3	0.5	
10	CF-SFU-10-1	26	12	13	33	20	0.6	5	10	4	0.3	0.5	
12	CF-SFU-12	30	14	15	35	20	0.6	5	10	6	0.6	1	
12	CF-SFU-12-1	32	14	15	35	20	0.6	5	10	6	0.6	1	
16	CF-SFU-16	35	18	19.5	44.5	25	0.8	10	10	6	0.6	1	
18	CF-SFU-18	40	20	21.5	46.5	25	0.8	10	10	6	1	1	
20	CF-SFU-20	52	24	25.5	50.5	25	0.8	10	10	8	1	1	
20	CF-SFU-20-1	47	24	25.5	50.5	25	0.8	10	10	8	1	1	

注)精度规格请参照■19-14。

公称型号的构成例

CF-SFU-6 R -N

公称型号

无标记：圆筒形外圈


R：球面外圈

无标记：无油嘴

N：附带专用油嘴(参照■19-39)

注1)CF-SFU型即使不标明UU标记，产品也会附带UU密封垫片。

注2)关于附属部件，请参照■19-38。



单位：mm

	安装尺寸				基本额定载荷		最大 容许载荷	轨迹负荷容量		极限转速*	质量	
	安装孔尺寸H 公差 H7	t (最小)	肩部尺寸 f (最小)	h (基准值)	配有保持架			F ₀ kN	圆筒形外圈 kN	球面外圈 kN	配有保持架 min ⁻¹	保持架型 g
					C kN	C ₀ kN						
	6	20	11	10	3.59	3.58	2.11	3.43	1.08	17500	19	
	8	20	13	10	4.17	4.65	4.73	4.02	1.37	14000	28.5	
	10	20	15	10	5.33	6.78	5.81	4.7	1.67	11900	43	
	10	20	15	10	5.33	6.78	5.81	5.49	2.06	11900	58.5	
	12	20	20	10	7.87	9.79	9.37	7.06	2.45	9800	93	
	12	20	20	10	7.87	9.79	9.37	7.45	2.74	9800	103	
	16	25	24	15	12	18.3	17.3	11.2	3.14	7000	163.5	
	18	25	26	15	14.7	25.2	26.1	14.4	3.72	5950	235	
	20	25	36	15	20.7	34.8	32.1	23.2	8.23	4900	436	
	20	25	36	15	20.7	34.8	32.1	21	7.15	4900	361	

注) ※极限转速适用于带密封垫片的润滑脂润滑的环境。

CF-SFU型以安装了止动销的状态交货。