


复列圆柱滚子型凸轮导向器 NUCF-AB型

配件规格		标记
滚子的 导向方式	全滚子	无标记
材质	碳素钢	无标记
密封圈	无密封圈	无标记
外圈形状	圆筒形外圈	无标记
	球面外圈	R



螺柱直径		主要尺寸												
		外径	外圈宽度	螺 纹			全 长							肩部尺寸 f (最小)
d	公称型号	D	C	G	G ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	d ₂	H	r _{min}	
16	NUCF 16-AB	35	18	M16×1.5	17	19.5	52	32.5	7.8	0.8	3	6	0.6	20
18	NUCF 18-AB	40	20	M18×1.5	19	21.5	58	36.5	8	0.8	3	6	1	22
20	NUCF 20-AB	52	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8	4	8	1	31
20	NUCF 20-1-AB	47	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8	4	8	1	27
24	NUCF 24-AB	62	28	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	1.3	4	8	1	38
24	NUCF 24-1-AB	72	28	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	1.3	4	8	1.1	44
30	NUCF 30-AB	80	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	4	8	1.1	47
30	NUCF 30-2-AB	90	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	4	8	1.1	47

注)精度规格请参照图19-14。

公称型号的构成例

NUCF16 R -AB


公称型号

AB: 螺柱两端部带内六角孔

无标记: 圆筒形外圈

R : 球面外圈

注)附属部品请参照图19-38。



R500 (NUCF18或更低型号)
R1000 (NUCF20或更高型号)

单位：mm

	基本额定载荷		最大容许载荷	轨迹负荷容量		极限转速	质量
	C	C ₀		圆筒形外圈	球面外圈		
	kN	kN	F ₀ kN	kN	kN	min ⁻¹	g
	23.4	27.2	11.5	11.2	3.14	5200	200
	25.2	30.9	21.2	14.4	3.72	4700	295
	43	58.1	27.1	23.2	8.23	3300	515
	38.9	48.9	24.8	21	7.15	3800	445
	57.6	74.3	34.3	32.9	10.5	2800	885
	63.3	87.5	49.5	38.2	12.9	2300	1120
	94.8	135	73.7	52.6	14.9	2100	1840
	94.8	135	73.7	59.3	17.3	2100	2200

滚针凸轮导向器