

高化學抗性氟素密封墊片FS

- ●適用型號:SRG35型、45型、55型、65型
- ●安裝氟素密封墊片之後的LM滑塊尺寸(L尺寸),請參閱 1-509。
- ●氟素密封墊片的阻力值請參閱△1-514。
- ●氟素密封墊片的阻力值請參閱 △1-559。

氟素密封墊片的材料使用氟素橡膠,為高化學抗性的密封墊片。


氟素密封墊片可從LM軌道上方插入,讓網裝變得簡單。





零件構成

標識	防塵用部品
F2	氟素密封墊片+側邊密封墊片+內部密封墊片
FZ2	
FJ2	氟素密封墊片+側邊密封墊片+內部密封墊片+保護蓋
F4	氟素密封墊片(雙重)+側邊密封墊片+內部密封墊片
FZ4	氟素密封墊片(雙重)+側邊密封墊片+內部密封墊片+金屬刮板
FJ4	氟素密封墊片(雙重)+側邊密封墊片+內部密封墊片+保護蓋
QZF2	氟素密封墊片+側邊密封墊片+內部密封墊片+QZ
QZFZ2	氟素密封墊片+側邊密封墊片+內部密封墊片+金屬刮板+QZ
QZFJ2	氟素密封墊片+側邊密封墊片+內部密封墊片+QZ+保護蓋
QZF4	氟素密封墊片(雙重)+側邊密封墊片+內部密封墊片+QZ
QZFZ4	氟素密封墊片(雙重)+側邊密封墊片+內部密封墊片+金屬刮板+QZ
QZFJ4	氟素密封墊片(雙重)+側邊密封墊片+內部密封墊片+QZ+保護蓋



標準組裝圖

型號組成

<與LM導軌成套購買時>

(例) SRG45LR2QZ F2 C0 + 1200LZ-Ⅱ

- 氟素密封墊片記號(參照標準組裝圖)

※每個滑塊的密封墊片安裝位置若與標準組裝圖不同時,請與THK聯繫。

<單購買氟素密封墊片時>

(例) SRG45-F1-Z 氟素密封墊片記號(因為是單品,僅F1)

※購買單品時,為「氟素密封墊片」、「外殼」、「埋栓」3件1組。

- 注1)要在真空、低溫、高溫等特殊環境下使用時,請與THK聯繫。
- 注2)不可與帶末端密封墊片及疊層接觸刮板LaCS並用。
- 注3)在氟素密封墊片規格方面,也請使用伸縮護罩或是防塵蓋,以防止切削屑和冷卻劑等進入產品中。

A1-496 订出以