









滾珠保持器型精密滾珠螺桿（定位）

類型	型號		特徵
定位	SBN-V型		高速
	SBK型		高速、大導程
	SDA-V型		高速、緊湊型、標準-超大導程
	SDA-VZ型		
	SDAN-V型		雙螺帽、高速、緊湊型
	SDAN-VX型		
	HBN-V型		高負荷、高速
	HBN-K型		高負荷、高速
	HBN型		高負荷、高速
	SBKH型		高負荷、高速、大導程

滾珠保持器型精密滾珠螺桿 (定位)

	滾珠保持器	小型化	高負荷容量	預壓	DN值	軸徑 (mm)	導程 (mm)	頁數
	●			●	130000	16~32	4~10	A15-74
					160000	25~50	8~20	A15-76
	●			●	160000	15~55	10~36	A15-78
					210000	36~50	36~50	A15-80
	●	●		●	160000	14~50	4~50	A15-82
					100000	10~25	4~50	
					130000	28~50	6~50	
	●	●		●	160000	31~50	10~40	A15-90
					130000	31~63	10~40	
	●		●		160000	50~80	10~25	A15-92
	●		●		120000	63~140	16~50	A15-98
	●		●		130000	32~63	10~20	A15-102
	●		●		130000	63~120	32~60	A15-104