


# FBL 35G-P13型



如果釋放附在抽出軌道上的斷開彈簧，就可拉出抽出軌道。收納時，鎖定狀態就可手動釋放。此外，還標準安裝有方便的鎖定機構，以便在充分打開時使用。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸						安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	抽出軌道	箱軌道		
305	327	—	—	—	260.3	273.0	—	5	6	623	1.2
356	378	—	—	298.4	311.1	323.8	—	6	6	586	1.4
406	429	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	6	7	555	1.6
457	480	212.7	—	400.0	412.7	425.4	301.6	7	7	516	1.8
508	530	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	8	7	475	2
559	581	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	8	7	444	2.2
610	632	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	8	7	413	2.4
660	683	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	8	7	382	2.6
711	734	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	8	7	355	2.8

注)容許負荷·質量是兩根為一組時的數值。


## 型號組成

### FBL35G-P13 +356L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

# FBL 35G-P14型



如果釋放附在抽出軌道上的自動游離斷開彈簧，就可拉出抽出軌道。收納時，鎖定狀態在折疊方向上受到一定壓力，就能自動釋放。此外，還標準安裝有方便的鎖定機構，以便在充分打開時使用。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸						安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	抽出軌道	箱軌道		
305	327	—	—	—	260.3	273.0	—	5	6	623	1.2
356	378	—	—	298.4	311.1	323.8	—	6	6	586	1.4
406	429	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	6	7	555	1.6
457	480	212.7	—	400.0	412.7	425.4	301.6	7	7	516	1.8
508	530	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	8	7	475	2
559	581	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	8	7	444	2.2
610	632	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	8	7	413	2.4
660	683	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	8	7	382	2.6
711	734	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	8	7	355	2.8

注)容許負荷·質量是兩根為一組時的數值。

## 型號組成

### FBL35G-P14 +610L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)