


FBL 51H-P13型



如果釋放附在內軌道上的斷開彈簧，就可拉出滑動軌。收納時，鎖定狀態就可手動釋放。此外，還標準安裝有方便的鎖定期構，以便在充分打開時使用。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	330	76.2	—	190.5	76.2	190.5	241.3	266.7	3	6	850	1.46
356	381	101.6	—	266.7	88.9	215.9	292.1	317.5	3	6	820	1.72
406	432	127.0	—	304.8	127.0	241.3	342.9	368.3	3	6	770	1.89
457	483	127.0	317.5	368.3	127.0	292.1	393.7	419.1	4	6	730	2.26
508	533	152.4	355.6	406.4	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	710	2.52
559	584	177.8	381.0	457.2	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	690	2.72
610	635	177.8	430.8	508.0	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	660	3.00
660	686	203.2	457.2	558.8	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	630	3.25
711	737	228.6	508.0	609.6	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	610	3.54
762	787	228.6	533.4	660.4	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	580	3.86

注)容許負荷·質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL51H-P13 +559L

公稱型號

軌道總長度(單位mm)

FBL 51H-P14型



如果釋放附在內軌道上的自動游離斷開彈簧，就可拉出滑動軌。
收納時，鎖定狀態在折疊方向上受到一定壓力，就能自動釋放。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	330	76.2	—	254.0	76.2	190.5	241.3	266.7	3	6	850	1.46
356	381	127.0	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	3	6	820	1.72
406	432	152.4	317.5	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	4	6	770	1.89
457	483	177.8	368.3	406.4	127.0	292.1	393.7	419.1	4	6	730	2.26
508	533	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	710	2.52
559	584	177.8	469.9	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	690	2.72
610	635	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	660	3.00
660	686	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	630	3.25
711	737	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	610	3.54
762	787	228.6	673.1	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	580	3.86

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。

型號組成

FBL51H-P14 +305L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)