


D20型



單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸			容許負荷 N/組	質量 g/組
		A±0.3	B±0.3	n (pcs)		
80	80	50	—	2	20	94
100	100	70	—	2	30	118
150	160	60	120	3	80	179
200	223	85	170	3	140	241
300	345	135	270	3	145	364

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。

型號組成

D20 +300L

公稱型號 軌道總長度 (單位mm)