Square Supported-Side Support Unit Model EF



Models EF 6 and 8

Model No.	Shaft diameter d	L	B	H	b ±0.02	h_1 ±0.02	B_1
EF 6	6	12	42	25	21	13	18
EF 8	6	14	52	32	26	17	25
EF 10	8	20	70	43	35	25	36
EF 12	10	20	70	43	35	25	36
EF 15	15	20	80	49	40	30	41
EF 20	20	26	95	58	47.5	30	56

[1] The numeral component of the model number will be printed in the area of the drawing marked with ○.

Download data from the THK Online Services website. https://www.thk.com/



Models EF 10 to 20

Unit: mm

	H_1	P	d_1	d_2	h	Bearing used	Snap ring size	Mass kg
	20	30	5.5	9.5	11	606ZZ	C6	0.07
	26	38	6.6	11	12	606ZZ	C6	0.13
	24	52	9	—	—	608ZZ	C8	0.33
	24	52	9	—	—	6000ZZ	C10	0.32
	25	60	9	—	—	6002ZZ	C15	0.38
	25	75	11	—	—	6204ZZ	C20	0.63

Part No.	Part name	No. of units
1	Housing	1
2	Bearing	1
3	Snap ring	1