


MDK(軸端未加工品)

DN値

70000



呼び形番	ボールねじ仕様							ナット			
	ねじ軸 外 径 d	リード Ph	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		外径 D	フランジ 径 D ₁	全長 L ₁	ナット H
						Ca kN	Coa kN				
MDK 0401-3	4	1	4.15	3.4	3×1	0.29	0.42	9	19	13	3
MDK 0601-3	6	1	6.2	5.3	3×1	0.54	0.94	11	23	14.5	3.5
MDK 0801-3	8	1	8.2	7.3	3×1	0.64	1.4	13	26	15	4
MDK 0802-3	8	2	8.3	7	3×1	1.4	2.3	15	28	22	5
MDK 1002-3	10	2	10.3	9	3×1	1.5	2.9	17	34	22	5

呼び形番の構成例

MDK0401-3 GT +95L C5 A

呼び形番

軸方向すきま
記号 (※1)


精度記号 (※2)

軸端未加工品記号

ねじ軸全長 (mm表示)

(※1) A15-19参照 (※2) A15-12参照

軸端未加工品精密ボールねじ



単位:mm

寸法					ねじ軸寸法									ナット質量	軸質量
B ₁	PCD	d ₁	Tw	軸端未加工記号	全長 L	l ₀	l ₁	l ₂	l ₃	d ₃	d ₄	K	kg	kg/m	
10	14	2.9	13	A	95	47	10	35	50	6.2	3.2	3	0.01	0.07	
					115	67			70						
					145	97			100						
11	17	3.4	15	A	120	67	10	40	70	8.2	5.3	3	0.02	0.14	
					150	97			100						
					180	127			130						
11	20	3.4	17	A	130	67	15	45	70	10.2	7.3	3	0.02	0.29	
					160	97			100						
					190	127			130						
					240	177			180						
17	22	3.4	19	A	140	76	15	45	80	10.2	7	4	0.04	0.27	
					170	106			110						
					200	136			140						
					250	186			190						
17	26	4.5	21	A	160	86	15	55	90	12.2	9	4	0.05	0.47	
					210	136			140						
					260	186			190						
					310	236			240						

注)MDK 0401形、0601形、0801形にはラビリンスシールは付きません。