





Protector

- Verfügbar für: Typen SVR/SVS, NR/NRS-X und SRG
- Die Typen SVR/SVS, NR/NRS-X und SRG mit HH (mit LaCS) sind mit dem Protector ausgestattet.
- Zur Länge des Führungswagens mit montiertem Protector siehe **A1-491**.



[Merkmale]

- Der Protector minimiert das Eindringen von Fremdstoffen sogar unter rauen Umgebungsbedingungen, bei denen feine Partikel und Flüssigkeiten vorhanden sind.



Seitenansicht des Führungswagens mit Protector

Schulterhöhe der Montagefläche und Ausrundungsradius für Protectors bei SVR/SVS und NR/NRS-X


Einheit: mm

Baugröße	Ausrundungsradius $r(\max)$	Schulterhöhe Führungsschiene H_1	H_3
25	0,5	4	5,5
30	1	5	7
35	1	6	9
45	1	8	11,6
55	1,5	10	14
65	1,5	10	15

Schulterhöhe der Montagefläche und Ausrundungsradius für Protectors bei SRG

Einheit: mm

Baugröße	Ausrundungsradius $r(\max)$	Schulterhöhe Führungsschiene H_1	H_3
35	1	5	6
45	1,5	6	8
55	1,5	8	10
65	1,5	9	11,5



Seitenansicht des Führungswagens mit Protektor und Seitenabstreifer

Schulterhöhe der Montagefläche und Ausrundungsradius mit montierten Protektoren und Seitenabstreifern bei SVR/SVS und NR/NRS-X

Einheit: mm

Baugröße	Ausrundungsradius r(max)	Schulterhöhe Führungsschiene H ₁	H ₃	Dicke Seitenabstreifer H ₄
25	0,5	2	2,9	2,6
30	1	3,5	4,4	
35	1	5,5	6,4	
45	1	8	9	
55	1,5	10,5	11,4	
65	1,5	11	12,3	

Schulterhöhe der Montagefläche und Ausrundungsradius mit montierten Protektoren und Seitenabstreifern bei SRG

Einheit: mm

Baugröße	Ausrundungsradius r(max)	Schulterhöhe Führungsschiene H ₁	H ₃	Dicke Seitenabstreifer H ₄
35	1	3	4	2
45	1	3,5	5,5	2,5
55	1,5	5,5	7,5	2,5
65	1,5	6	8,5	3

Hinweis 1: Die mit dem Schmiersystem QZ ausgestatteten Typen besitzen keine Schmiernippel. Wünschen Sie dennoch einen Schmiernippel für einen Typen mit QZ, wenden Sie sich bitte an THK.

Hinweis 2: Wenden Sie sich an THK, wenn Sie den Protektor zusammen mit anderem Zubehör verwenden wollen.