




超高速LMガイド FHS



最高速度**15m/s**

世界最高速度である15m/sを実現


超高速動作に耐えうる部品設計を施した高速搬送、高速動作用途に最適な製品です。

■ 主な使用用途：ロボット搬送、レーザー切断機、取出しロボットなど


4方向等荷重

水平、逆さ、壁掛けなど取付姿勢を気にせず使用可能


ラジアル方向、逆ラジアル、左右方向の荷重に、同一定格荷重を持つ製品です。




壁掛使用



水平使用




逆使用



立使用


■ ラインナップ

サイズは35～65の4サイズ、
ブロック種類はA/LAの2種類を
ラインナップ。



ブロックタイプ		FHS 35	FHS 45	FHS 55	FHS 65
標準タイプ	A	○	○	○	○
ロングタイプ	LA	○	○	○	○

■ 寸法表



単位:mm

呼び形番		外形寸法				LMレール寸法		基本定格荷重	
		M	W	L	L ₁	W ₁	M ₁	C[kN]	C ₀ [kN]
FHS 35	A	48	100	146.4	80.4	34	29	53.9	70.2
	LA			171.8	105.8			65	91.7
FHS 45	A	60	120	170.4	98	45	38	82.2	101
	LA			202.2	129.8			100	135
FHS 55	A	70	140	196.4	118	53	44	121	146
	LA			234.5	156.1			148	194
FHS 65	A	90	170	222.3	138.5	63	53	195	228
	LA			281.8	198			249	323

■ 呼び形番の構成例

の項目をご指定ください。 の項目は固定です。

FHS65 **A** **2** **UU** **C1** + **2620L** **P** **-II**

呼び形番
 LMブロックの種類
 A:標準タイプ
 LA:ロングタイプ
 1軸に合わせる
 LMブロックの個数
 防塵記号
 無記号:シールなし
 UU:エンドシール付き
 ラジアルすきま記号
 C1:軽予圧
 LMレール長さ
 (mm表示)
 精度記号
 無記号:並級
 H:上級
 P:精密級
 SP:超精密級
 UP:超超精密級
 同一平面に使用される軸数記号
 無記号:1軸

THK株式会社

〒108-8506 東京都港区芝浦 2-12-10 Tel 03(5730)3911
www.thk.com

東日本第一営業統括部

東京 OFC Tel 03(5730)3829
 東京第一営業部 Tel 03(5730)3820
 東京第二営業部 Tel 03(5730)3830
 川越支店 Tel 049(224)7180
 仙台支店 Tel 022(206)1301
 秋田営業所 Tel 018(831)5553
 宇都宮支店 Tel 028(683)2225
 長岡支店 Tel 0258(37)1011
 日立支店 Tel 029(271)9311

東日本第二営業統括部

東日本 OFC Tel 046(297)3640
 八王子支店 Tel 042(645)8101
 厚木支店 Tel 046(229)0808
 静岡支店 Tel 054(251)8261
 沼津営業所 Tel 055(924)4001
 浜松支店 Tel 053(413)7871
 甲府支店 Tel 055(273)6827
 諏訪支店 Tel 0266(53)1144
 上田営業所 Tel 0268(23)8506

中部営業統括部

中部 OFC Tel 052(857)0311
 名古屋支店 Tel 052(883)0851
 豊田支店 Tel 0566(82)3007
 小牧支店 Tel 0568(72)2031
 金沢支店 Tel 076(238)6158

西日本第一営業統括部

西日本 OFC Tel 077(553)6301
 大阪支店 Tel 06(6222)8211
 京都支店 Tel 075(353)6806
 滋賀営業所 Tel 077(553)2431
 神戸支店 Tel 078(325)3621

西日本第二営業統括部

西日本 OFC Tel 077(553)6510
 福岡 OFC Tel 092(477)8747
 福岡支店 Tel 092(474)4471
 広島支店 Tel 082(568)4315
 福山支店 Tel 084(973)1501
 松山支店 Tel 089(913)5505
 徳島営業所 Tel 088(638)0100
 熊本支店 Tel 096(212)3630

海外営業統括部

Tel 03(5730)3860

※OFCは各統括エリア総合窓口です。
 ※支店が不在の場合は、各エリアのOFCへ自動転送されます。