

公称型号

LM滚动导轨智能组合单元

型号	滚珠丝杠导程	内滑块	QZ 规格	行程	精度等级
SKR33	10	A	QZ	0270	P
①	②	③	④	⑤	⑥
SKR20	01 : 1mm	A	无标记: 无QZ	0020 : 20mm	无符号 : 普通级
SKR26	02 : 2mm	B	QZ	0025 : 25mm	H : 高级
SKR33	06 : 6mm	C	QZA	}	P : 精密级
SKR46	10 : 10mm	D	QZB	1490 : 1490mm	
SKR55	20 : 20mm		QZAD		
SKR65	25 : 25mm				
	30 : 30mm				
KR15	40 : 40mm				
KR20	50 : 50mm				
KR26					
KR30H					
KR33					
KR45H					
KR46					
KR55					
KR65					

QZ规格④的可选型号如下所示。

SKR33 (→ **A2-38**)。

SKR46 (→ **A2-46**)。

KR33 (→ **A2-158**)。

KR46 (→ **A2-174**)。

KR55 (→ **A2-182**)。

KR65 (→ **A2-188**)。

※无法选择SKR20、SKR26、SKR55、
SKR65、KR15、KR20、KR26、
KR30H、KR45H。

在QZ规格④中选择“QZ”、“QZA”、“QZB”、“QZAD”时，请指定带QZ的行程(→ **A2-65**、**A2-193**)。

选择防尘罩⑥中的“2”：带伸缩护罩时，请指定带伸缩护罩的行程(→ **A2-76**、**A2-204**)。

不同型号可选的丝杠导程会不同。

SKR20 : [01]、[06]

SKR26 : [02]、[06]

SKR33 : [06]、[10]、[20] (20mm内滑块A和B)

SKR46 : [10]、[20]

SKR55 : [20]、[30]、[40]

SKR65 : [20]、[25]、[30]、[50]

KR15 : [01]、[02]

KR20 : [01]、[06]

KR26 : [02]、[06]

KR30H : [06]、[10]

KR33 : [06]、[10]

KR45H : [10]、[20]

KR46 : [10]、[20]

KR55 : [20]

KR65 : [25]

	有无电机		防尘盖	传感器	支底座A/中间法兰
	0	-	1	B	AQ
	⑦		⑧	⑨	⑩

直连时
0：直连(无电机)
1：直连(由THK购买贵公司指定电机进行安装)
侧置时
R1：反基准侧侧置(无电机)
R2：基准侧侧置(无电机)
R3：底面侧侧置(无电机)
R4：反基准侧侧置 (由THK购买贵公司指定电机进行安装)
R5：基准侧侧置 (由THK购买贵公司指定电机进行安装)
R6：底面侧侧置 (由THK购买贵公司指定电机进行安装)

0：无外罩
1：带外罩
2：带防尘罩

0：无
1
2
6
7
B
E
H
L
J
M

直连时	侧置时
A0	WN-05D
AN	WP-08D
AP	WP-08K
AQ	WP-08M
AR	WQ-08D
AS	WQ-08K
AT	WQ-08M
AU	WV-14M
AV	WY-11M
AY	WY-14M
AZ	WZ-16M
A5	WZ-19M
A6	W5-19M
10	
20	
30	
40	
60	

在QZ规格④中选择“QZ”、“QZA”、“QZB”、“QZAD”时，“2”：不可选择带伸缩护罩

仅KR型号可以选择“10”“30”“40”。

选择“0”时
不带联轴器。需要联轴器时请在订购时指明。

选择“R1”、“R2”、“R3”时
附带同步带轮、同步带。

选择“1”、“R4”、“R5”、“R6”时
安装指定电机。请另行指明电机电缆方向。
请根据指定电机选择⑩支底座A/中间法兰。

可安装各公司电机。详细情况请咨询THK。

⑦电机侧置方向

