



NR-B、NR-LB、NRS-B、NRS-LB型



NR-B型、NRS-B型

公称型号	外形尺寸			LM滑块尺寸															油嘴	H ₃
	高度	宽度	长度																	
	M	W	L	B	C	H	L ₁	t	T	T ₁	K	N	f ₀	E	e ₀	D ₀				
NR 75B NR 75LB	83	195	218 274	165	130	18	170.2 226.2	30	28	26	68	18	17	16	9	8.2	B-PT1/8	15		
NR 85B NR 85LB	90	215	246.7 302.8	185	140	18	194.9 251	34	32	28	73	20	20	16	10	8.2	B-PT1/8	17		
NR 100B NR 100LB	105	260	286.2 326.2	220	150 200	20	223.4 263.4	38	35	32	85	23	23	10	12	8.2	B-PT1/4	20		
NRS 75B NRS 75LB	83	195	218 274	165	130	18	170.2 226.2	30	28	26	68	18	17	16	9	8.2	B-PT1/8	15		
NRS 85B NRS 85LB	90	215	246.7 302.8	185	140	18	194.9 251	34	32	28	73	20	20	16	10	8.2	B-PT1/8	17		
NRS 100B NRS 100LB	105	260	286.2 326.2	220	150 200	20	223.4 263.4	38	35	32	85	23	23	10	12	8.2	B-PT1/4	20		

公称型号的构成例

NR75 B 2 QZ DDHH C0 +1080L P Z T -II

公称型号


LM滑块
的种类QZ
自润滑器防尘附件
标记(※1)LM轨道长度
(单位mm)LM轨道
拼接标记
板式线轨防尘罩或
薄钢带(※4)相同平面上
所使用的
轴数标记(※5)同一轨道上使用的
LM滑块的个数径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

(※1) 参照图A1-516上的防尘附件。(※2) 参照图A1-72。(※3) 参照图A1-78。

(※4) 指明板式线轨防尘罩或薄钢带。(※5) 参照图A1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴, 请向THK咨询。



NR-LB型、NRS-LB型

单位：mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩 kN·m*					质量	
宽度		高度	孔距		长度*	C	C ₀						LM滑块	LM轨道
W ₁	W ₂	M ₁	F	d ₁ ×d ₂ ×h	Max	kN	kN	单滑块	双滑块紧靠	单滑块	双滑块紧靠	单滑块	kg	kg/m
0 -0.05														
75	60	44	150	22×32×26	3000	271 355	610 800	14.4 25.4	73.3 118	8.91 15.4	44.7 71.4	19.3 25.2	11.3 15	24.6
85	65	48	180	24×35×28	3000	336 435	751 972	20.3 34.7	102 160	12.4 21	62.6 96.2	26.8 34.6	16.2 20.7	30.5
100	80	57	210	26×39×32	3000	479 599	1040 1300	34 47.3	167 238	20.7 29.2	101 146	43.4 54.6	26.7 31.2	42.6
75	60	44	150	22×32×26	3000	212 278	431 566	10.6 18.6	53.8 87	10.6 18.6	53.8 87	13.4 17.6	11.3 15	24.6
85	65	48	180	24×35×28	3000	264 342	531 687	14.9 25.4	75.3 117	14.9 25.4	75.3 117	18.7 24.2	16.2 20.7	30.5
100	80	57	210	26×39×32	3000	376 470	737 920	25.1 34.6	123 174	25.1 34.6	123 174	30.4 38.1	26.7 31.2	42.6

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **■1-240**)
静态容许力矩*
 单滑块：在1个LM滑块情况下的静态容许力矩
 2个紧靠：2个LM滑块紧靠时的静态容许力矩
油润滑时的安装方式及配管接头在LM滑块上的安装位置请务必咨询THK。
(安装方式：参照 **■1-12**、润滑：参照 **■24-2**)
滑块总长尺寸L
 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。
 如果安装了其他防尘用配件或润滑装置，将会增加滑块总长L。
 (参照 **■1-491** 或者 **■1-512**)
※带LaCS或带QZ润滑装置且需要油嘴时的侧喷嘴用底孔。
除上述以外，侧喷嘴用底孔均未钻通。
如需加工安装油嘴，请与THK联系。
注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **■1-60** 中的表7计算。