


KR33 无防尘盖 电机侧置

KR33□□A型(带1个长滑块)

KR33□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成,请参照■2-136。



※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

※2 表示计算可能的行程范围时的滑块长度。

KR33的2个滑块(B型,无Q2)在紧固时为148mm(2个合计)。

行程(mm) (机械挡块间行程)		外侧轨道 长度(mm)	总长度 L ₁ (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	主体总质量(kg)	
A型	B型*										A型	B型
50 (61.5)	—	150	210	100	25	100	100	25	2	2	2.2	—
100 (111.5)	—	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.6	—
200 (211.5)	125 (135.5)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	3.3	3.7
300 (311.5)	225 (235.5)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	4	4.4
400 (411.5)	325 (335.5)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	4.7	5.1
500 (511.5)	425 (435.5)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	5.5	5.9
600 (611.5)	525 (535.5)	700	760	600	50	200	600	50	7	4	6.2	6.6


* 2个内滑块紧靠时的数值。

KR33 带防尘盖 电机侧置

KR33□□A型(带1个长滑块)

KR33□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成,请参照图2-136。



※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

行程(mm) (机械挡块间行程)		外侧轨道 长度(mm)	总长度 L ₁ (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	主体总质量(kg)	
A型	B型*										A型	B型
50 (61.5)	—	150	210	100	25	100	100	25	2	2	2.5	—
100 (111.5)	—	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.9	—
200 (211.5)	125 (135.5)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	3.6	4.2
300 (311.5)	225 (235.5)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	4.4	5
400 (411.5)	325 (335.5)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	5.2	5.8
500 (511.5)	425 (435.5)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	5.9	6.5
600 (611.5)	525 (535.5)	700	760	600	50	200	600	50	7	4	6.7	7.3

*2个内滑块紧靠时的数值。

注)外罩安装螺栓比副工作台的顶部要高出0.2mm,请加以注意。

各种配件→图2-193

THK A2-161