


SC35~50型



SC35~50型

公称型号	外形尺寸			LM外壳尺寸							
	高度	宽度	长度	安装孔位置			螺纹	贯通螺栓	中心高	W ₁ ±0.02	K
	M	W	L	B	B ₁	C	S×ℓ	型号S ₂	J ±0.02		
SC 35UU	68	90	80	70	10	60	M8×18	M6	34	45	54
SC 40UU	78	102	90	80	11	60	M10×25	M8	40	51	62
SC 50UU	102	122	110	100	11	80	M10×25	M8	52	61	80


注) 由于本型号装有合成树脂保持器, 因此请不要在超过80℃的高温下使用。

还可以根据您的要求, 装入耐腐蚀性强的不锈钢直线轴承LM-MG型。

(SC50型无不锈钢型。)

与直线轴承单元配合使用的公称型号实例

配合的直线轴承	公称型号例	
两端带有密封垫片	SC 40UU	标准在庫品
无密封垫片	SC 40	根据订单制作
不锈钢制、两端均带有密封垫片	SC 40MUU	根据订单制作



单位：mm

	W ₂	W ₃	L ₁	T	R	R _i	内径直径		配合的直线轴承 公称型号	基本额定载荷		单元 质量 g
							dr	公差		C	C ₀	
										N	N	
	85	60	42	18	34	5	35	0	LM35UU	1670	3140	1100
	96	80	44	20	38	8	40	-0.012	LM40UU	2160	4020	1600
	116	100	64	25	50	8	50		LM50UU	3820	7940	3350

注)需要润滑孔时,可在型号的最后标记上OH进行指定。
详细情况请向THK咨询。