


FBL 35N型



单位：mm


轨道长度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安装孔尺寸							安装孔个数 n	容许载荷 N/组	质量 kg/组
		A	B	C	D	E	F	G	内侧轨道		
254	280	76.2	154.9	180.3	76.2	139.7	190.5	215.9	4	290	0.61
305	330	76.2	154.9	231.1	76.2	190.5	241.3	266.7	4	290	0.74
356	381	127	—	266.7	88.9	215.9	292.1	317.5	3	280	0.86
406	432	152.4	—	317.5	127	241.3	342.9	368.3	3	270	0.98
457	483	177.8	—	368.3	127	292.1	393.7	419.1	3	250	1.1
508	533	152.4	342.9	419.1	152.4	317.5	444.5	469.9	4	240	1.22

公称型号的构成例

FBL35N +508L

公称型号 轨道总长度(单位mm)

FBL 35N-P16型



如果释放附在内侧轨道上的游离断开弹簧，就可将内侧轨道拉出。折叠时无需解除锁定即可收回。

单位：mm

轨道长度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安装孔尺寸							安装孔个数		容许载荷 N/组	质量 kg/组
		A	B	C	D	E	F	G	内侧 轨道	外侧 轨道		
254	280	—	—	209.5	222.2	—	203.2	215.9	6	6	290	0.61
305	330	—	149.2	260.3	273	233.1	254	266.7	7	7	290	0.74
356	381	—	200	311.1	323.8	258.5	304.8	317.5	7	7	280	0.86
406	432	—	250.8	361.9	374.6	283.9	355.6	368.3	7	7	270	0.98
457	483	212.7	301.6	412.7	425.4	309.3	406.4	419.1	7	8	250	1.1
508	533	238.1	352.4	463.5	476.2	334.7	457.2	469.9	7	8	240	1.22

公称型号的构成例

FBL35N-P16 +508L

公称型号

轨道总长度(单位mm)

板式有限运动导轨