


BNK0601-3型 轴径：6、导程：1




公称型号	行程	丝杠轴长度		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK 0601-3G0+100LC3Y	40	65	75	100
BNK 0601-3G0+100LC5Y				
BNK 0601-3G2+100LC7Y				
BNK 0601-3G0+130LC3Y	70	95	105	130
BNK 0601-3G0+130LC5Y				
BNK 0601-3G2+130LC7Y				
BNK 0601-3G0+160LC3Y	100	125	135	160
BNK 0601-3G0+160LC5Y				
BNK 0601-3G2+160LC7Y				

注)BNK0601型也备有不锈钢型。订货时请在型号的末尾附上M标记以指明。

(例) BNK0601-3G0+100LC3Y M
└——— 不锈钢型的标记

至于C3和C5精度等级, GT间隙也已标准化。



滚珠丝杠规格

导程 (mm)	1		
BCD (mm)	6.2		
沟槽谷径 (mm)	5.3		
螺纹旋向、条数	右, 1		
圈数	1圈×3列		
间隙标记	G0	GT	G2
轴向间隙 (mm)	0	0.005以下	0.02以下
基本动额定载荷 C_a (kN)	0.54	0.54	0.54
基本静额定载荷 C_{0a} (kN)	0.94	0.94	0.94
预压扭矩 (N·m)	$\sim 1.3 \times 10^{-2}$	—	—
间隔钢球	无	无	无
刚性值 (N/ μ m)	60		
循环方式	循环器		

单位: mm

	丝杠轴	螺母	法兰安装面	螺纹沟槽面	导程精度		螺母	轴	容许
	轴心的振摆 D	外圆面的振摆 H	的振摆 I	的振摆 J	代表运行距离 误差	变动	质量 kg	质量 kg/m	转速 min^{-1}
	0.015	0.009	0.008	0.008	± 0.008	0.008	0.017	0.14	3500
	0.025	0.012	0.01	0.01	± 0.018	0.018	0.017	0.14	3500
	0.035	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$		0.017	0.14	3500
	0.02	0.009	0.008	0.008	± 0.008	0.008	0.017	0.14	3500
	0.035	0.012	0.01	0.01	± 0.018	0.018	0.017	0.14	3500
	0.05	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$		0.017	0.14	3500
	0.025	0.009	0.008	0.008	± 0.01	0.008	0.017	0.14	3500
	0.035	0.012	0.01	0.01	± 0.02	0.018	0.017	0.14	3500
	0.05	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$		0.017	0.14	3500