


NSR-TBC型



公称型号	外形尺寸			LM外壳尺寸									
	高度	宽度	长度									油嘴	
	M	W	L	B	C	H	T	K	N	E	E ₁	H ₃	
NSR 20TBC	40	70	67	55	50	6.6	8	34.5	5.5	8.5	7	A-M6F	5.5
NSR 25TBC	50	90	78	72	60	9	10	43.5	6	8.5	7.5	A-M6F	6.5
NSR 30TBC	60	100	90	82	72	9	12	51	8	8.5	9.5	A-M6F	9
NSR 40TBC	75	120	110	100	80	11	13	64	10	8.5	12	A-M6F	10.5
NSR 50TBC	82	140	123	116	95	14	15	74	9	15	15	A-PT1/8	8
NSR 70TBC	105	175	150	150	110	14	18	95.5	10	15	16.5	A-PT1/8	9.5

公称型号的构成例

NSR50TBC 2 UU C1 +1200L P T -II

公称型号

防尘附件
标记(※1)

LM轨道长度
(单位mm)

精度标记(※3)
普通级(无标记)/高级(H)/精密级(P)
超精密级(SP)/超超精密级(UP)

相同平面上
所使用的
轴数标记(※4)


同一轴上使用的
LM外壳的个数

径向间隙标记(※2)
普通(无标记)/轻预压(C1)
中预压(C0)

LM轨道
拼接标记

(※1) 参照图1-532上的防尘附件。(※2) 参照图1-74。(※3) 参照图1-78。(※4) 参照图1-13。

注) 该公称型号以单轴单元为1套。(而当2轴平行使用时, 至少需要2套装置。)



单位: mm

LM轨道尺寸						基本额定载荷		静态容许力矩* kN·m		质量	
宽度 W_1 ± 0.05		高度 M_1	孔距 F		长度* Max	C kN	C_0 kN	M_A 双滑块紧靠	M_B 双滑块紧靠	LM外壳 kg	LM轨道 kg/m
23	23.5	23	60	$6 \times 9.5 \times 8.5$	2200	9.41	18.6	0.31	0.27	0.62	3.1
28	31	28	80	$7 \times 11 \times 9$	3000	14.9	26.7	0.53	0.46	1.13	4.7
34	33	34.5	80	$7 \times 11 \times 9$	3000	22.5	38.3	0.85	0.74	1.8	7.2
45	37.5	44.5	105	$9 \times 14 \times 12$	3000	37.1	62.2	1.7	1.5	3.5	12.2
48	46	47.5	120	$11 \times 17.5 \times 14$	3000	55.1	87.4	2.7	2.4	5.2	14.3
63	56	62	150	$14 \times 20 \times 17$	3000	90.8	152	9.8	4.9	9.4	27.6

注1) 长度* 长度Max是指LM轨道的标准最大长度。(参照 **A1-352**)

静态容许力矩* 2个紧靠: 2个LM外壳紧靠时的静态容许力矩

滑块总长尺寸L 尺寸表中所记载的滑块总长L是防尘用标记为UU或SS时的尺寸。

注2) 尺寸表中的基本额定载荷为相对于径向方向载荷的数值。相对于反径向方向、侧向载荷的额定载荷值请根据 **A1-60** 中的表7计算。