



滚珠丝杠规格	
导程 (mm)	8
BCD (mm)	12.65
沟槽谷径 (mm)	9.7
螺纹旋向、条数	右, 1
圈数	2.6圈×1列
间隙标记	G2
轴向间隙 (mm)	0.02以下
基本动额定载荷 C_a (kN)	4.7
基本静额定载荷 C_{0a} (kN)	7.5
预压扭矩 (N·m)	—
间隔钢球	无
刚性值 (N/ μm)	127
循环方式	弯管

单位: mm

	丝杠轴	螺母	法兰安装面的	螺纹沟槽面		螺母	轴	容许
	轴心的振摆	外圆面的振摆	振摆	的振摆	导程精度	质量	质量	转速
	D	H	I	J		kg	kg/m	min^{-1}
	0.04	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$	0.269	0.64	3500
	0.055	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$	0.269	0.64	3500
	0.055	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$	0.269	0.64	3500
	0.065	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$	0.269	0.64	3500
	0.065	0.02	0.014	0.014	运行距离误差: $\pm 0.05/300$	0.269	0.64	3500