


SKR20 带防尘盖 电机直连

SKR20□□A型(带1个长滑块)

SKR20□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成,请参照 **A2-28**。



※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

行程(mm) (机械挡块间行程)		外側轨道 长度(mm)	总长度 L_1 (mm)	C (mm)	G (mm)	n	主体总质量(kg)	
A型	B型*						A型	B型
30 (40.9)	—	100	159	60	20	2	0.55	—
80 (90.9)	35 (44.9)	150	209	120	15	3	0.69	0.81
130 (140.9)	85 (94.9)	200	259	120	40	3	0.84	0.96

*2个内滑块紧靠时的数值。

各种配件→ **A2-65**

THK

A2-31