


带油嘴的偏心滚针凸轮导向器 CFH-AB型

配件规格		标记
滚子的 导向方式	配有保持架	无标记
	全滚子	V
材质	碳素钢	无标记
	不锈钢	M
密封圈	无密封圈	无标记
	带密封圈	UU
外圈形状	圆筒形外圈	无标记
	球面外圈	R



螺柱直径 d	公称型号	主要尺寸												肩部尺寸 f (最小)	
		外径 D	外圈宽度 C	螺纹 G	G ₁	B	B ₁	B ₂	C ₁	偏心量 e	H	r _{min}			
12	CFH 12-AB	30	14	M12×1.5	13	15	40	25	0.6	0.4	6	0.6		20	
12	CFH 12-1-AB	32	14	M12×1.5	13	15	40	25	0.6	0.4	6	0.6		20	
16	CFH 16-AB	35	18	M16×1.5	17	19.5	52	32.5	0.8	0.5	6	0.6		24	
18	CFH 18-AB	40	20	M18×1.5	19	21.5	58	36.5	0.8	0.6	6	1		26	
20	CFH 20-AB	52	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	0.8	0.7	8	1		36	
20	CFH 20-1-AB	47	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	0.8	0.7	8	1		36	
24	CFH 24-AB	62	29	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	0.8	0.8	8	1		40	
24	CFH 24-1-AB	72	29	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	0.8	0.8	8	1		40	
30	CFH 30-AB	80	35	M30×1.5	32	37	100	63	1	1	8	1		46	
30	CFH 30-1-AB	85	35	M30×1.5	32	37	100	63	1	1	8	1		46	
30	CFH 30-2-AB	90	35	M30×1.5	32	37	100	63	1	1	8	1		46	

注)精度规格请参照图19-14。

公称型号的构成例

CFH12 V M UU R -AB

公称型号

无标记: 配有保持架
V : 全滚子型


无标记: 碳素钢
M : 不锈钢制

螺柱两端部带内六角孔


无标记: 圆筒形外圈
R : 球面外圈

无标记: 无密封垫片
UU : 带密封垫片


注)关于附属部件请参照图19-38。



CFH-R-AB型



CFH-UUR-AB型



单位: mm

	基本额定载荷				最大 容许载荷	轨迹负荷容量		极限转速 [*]		质量	
	配有保持架		全滚子			圆筒形外圈	球面外圈	配有保持架	全滚子	保持架型	全滚子
	C kN	C ₀ kN	C kN	C ₀ kN		F ₀ kN	kN	kN	min ⁻¹	min ⁻¹	g
	7. 87	9. 79	13. 4	19. 8	9. 37	7. 06	2. 45	14000	5800	105	107
	7. 87	9. 79	13. 4	19. 8	9. 37	7. 45	2. 74	14000	5800	115	117
	12	18. 3	20. 6	37. 6	17. 3	11. 2	3. 14	10000	4500	205	207
	14. 7	25. 2	25. 2	51. 3	26. 1	14. 4	3. 72	8500	3800	295	300
	20. 7	34. 8	33. 2	64. 8	32. 1	23. 2	8. 23	7000	3400	525	530
	20. 7	34. 8	33. 2	64. 8	32. 1	21	7. 15	7000	3400	450	455
	30. 6	53. 2	46. 7	92. 9	49. 5	34. 2	10. 5	6500	2900	915	925
	30. 6	53. 2	46. 7	92. 9	49. 5	39. 8	12. 9	6500	2900	1150	1160
	45. 4	87. 6	67. 6	145	73. 7	52. 6	14. 9	5000	2300	1880	1890
	45. 4	87. 6	67. 6	145	73. 7	56	16. 1	5000	2300	1950	1960
	45. 4	87. 6	67. 6	145	73. 7	59. 3	17. 3	5000	2300	2000	2010

注)表中带※的极限转速值适合于无密封垫片、润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为此数值的130%，有密封垫片的型号容许使用上限为此数值的70%。