


SKR26 无防尘盖 电机侧置

SKR26□□A型(带1个长滑块)

SKR26□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成, 请参照■2-28。



*1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。
*2 表示计算可能的行程范围时的滑块长度。
SKR26的2个滑块(B型)在紧靠时为126.8mm(2个合计)。
*3 型号构成由支撑座A/中间法兰选择“WN”时,尺寸会有所变化。
详细内容请参照■2-99。

行程(mm) (机械挡块间行程)		外側軌道 長度(mm)	总长度 L_1 (mm)	C (mm)	G (mm)	n	主体总质量(kg)	
A型	B型*						A型	B型
60 (68.4)	—	150	201.8	80	35	2	1.24	—
110 (118.4)	45 (54.2)	200	251.8	160	20	3	1.45	1.62
160 (168.4)	95 (104.2)	250	301.8	160	45	3	1.66	1.83
210 (218.4)	145 (154.2)	300	351.8	240	30	4	1.87	2.04

* 2个内滑块紧靠时的数值。

