
SKR33 无防尘盖 电机侧置

SKR33□□A型(带1个长滑块)

SKR33□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成,请参照△2-28。



行程(mm) (机械挡块间行程)		外侧轨道	总长度	C	G	Р	F	Н	n	n ₁	主体总质量(kg)	
A型	B型*	长度(mm)	L ₁ (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			A型	B型
45 (55)	_	150	214	100	25	100	100	25	2	2	2. 2	_
95 (105)	_	200	264	100	50	100	100	50	2	2	2. 6	_
195 (205)	120 (129)	300	364	200	50	200	200	50	3	2	3. 3	3. 7
295 (305)	220 (229)	400	464	300	50	200	200	100	4	2	4	4. 4
395 (405)	320 (329)	500	564	400	50	200	400	50	5	3	4. 8	5. 2
495 (505)	420 (429)	600	664	500	50	200	400	100	6	3	5. 5	5. 9
595 (605)	520 (529)	700	764	600	50	200	600	50	7	4	6. 2	6. 6


^{*2}个内滑块紧靠时的数值。

SKR33 带防尘盖 电机侧置

SKR33□□A型(带1个长滑块)

SKR33□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成,请参照▲2-28。



行程(mm) (机械挡块间行程)		外侧轨道	总长度	C	G	P ()	F	H ()	n	n ₁	主体总质量(kg)	
A型	B型*	长度(mm)	L₁(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			A型	B型
45 (55)	_	150	214	100	25	100	100	25	2	2	2. 5	_
95 (105)	_	200	264	100	50	100	100	50	2	2	2. 9	_
195 (205)	120 (129)	300	364	200	50	200	200	50	3	2	3. 7	4. 3
295 (305)	220 (229)	400	464	300	50	200	200	100	4	2	4. 4	5
395 (405)	320 (329)	500	564	400	50	200	400	50	5	3	5. 2	5. 8
495 (505)	420 (429)	600	664	500	50	200	400	100	6	3	6	6. 6
595 (605)	520 (529)	700	764	600	50	200	600	50	7	4	6. 7	7. 3

^{*2}个内滑块紧靠时的数值。