


FBL 27S型



單位: mm

軌道長度 L (± 0.8)	行程 S (± 3)	安裝孔尺寸					安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	內軌道	外側導軌		
200	135	140	160	—	140	160	5	5	260	0.32
250	185	190	210	150	190	210	6	5	240	0.4
300	222	240	260	190	240	260	6	5	240	0.48
350	260	290	310	225	290	310	6	5	230	0.56
400	297	340	360	265	340	360	6	5	210	0.64
450	334	390	410	300	390	410	6	5	200	0.72
500	371	440	460	337	440	460	6	5	180	0.8

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL27S +300L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 27S-P14型



如果釋放附在內軌道上的自動游離斷開彈簧，就可拉出滑動軌。
收納時，鎖定狀態在折疊方向上受到一定壓力，就能自動釋放。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸					安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	內軌道	外側導軌		
200	116	65	—	170	140	160	4	5	260	0.32
250	152	100	—	210	190	210	4	5	240	0.4
300	202	100	—	260	240	260	4	5	240	0.48
350	251	100	—	310	290	310	4	5	230	0.56
400	297	100	—	360	340	360	4	5	210	0.64
450	332	100	390	410	390	410	5	5	210	0.72
500	371	100	440	460	440	460	5	5	200	0.8
550	407	100	490	510	490	510	5	5	180	0.8

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。

型號組成


FBL27S-P14 +500L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

滑動軌

FBL 35S型



單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	229	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	4	7	490	0.6
356	279	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	4	7	400	0.7
406	305	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	4	7	390	0.8
457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	5	8	380	0.9
508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	5	8	330	1
559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	5	8	320	1.1
610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	5	8	310	1.2
660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	5	8	280	1.3
711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	5	8	270	1.4

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL35S +457L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 35S-P13型



如果釋放附在內軌道上的斷開彈簧，就可拉出滑動軌。
收納時，鎖定狀態就可手動釋放。

斷面部

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸						安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	內軌道	外側導軌		
305	224	152.4	—	136.5	—	247.6	260.3	3	6	490	0.6
356	275	203.2	—	187.3	—	298.4	311.1	3	6	400	0.72
406	315	254	—	238.1	—	349.2	361.9	3	6	390	0.84
457	330	203.2	406.4	200	288.9	400	412.7	4	7	380	0.96
508	381	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	4	7	330	1.04
559	406	254	508	250.8	390.5	501.6	514.3	4	7	320	1.16
610	432	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	4	7	310	1.24
660	483	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	4	7	280	1.36
711	493	330.2	660.4	327	542.9	654	666.7	4	7	270	1.48

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL35S-P13 +559L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 35S-P14型



如果釋放附在內軌道上的自動游離斷開彈簧，就可拉出滑動軌。
收納時，鎖定狀態在折疊方向上受到一定壓力，就能自動釋放。

單位: mm

軌道長度 L (± 0.8)	行程 S (± 3)	安裝孔尺寸						安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	內軌道	外側導軌		
305	224	152.4	—	136.5	—	247.6	260.3	3	6	490	0.6
356	275	203.2	—	187.3	—	298.4	311.1	3	6	400	0.72
406	315	254	—	238.1	—	349.2	361.9	3	6	390	0.84
457	330	203.2	406.4	200	288.9	400	412.7	4	7	380	0.96
508	381	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	4	7	330	1.04
559	406	254	508	250.8	390.5	501.6	514.3	4	7	320	1.16
610	432	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	4	7	310	1.24
660	483	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	4	7	280	1.36
711	493	330.2	660.4	327	542.9	654	666.7	4	7	270	1.48

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL35S-P14 +559L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 35M型



單位: mm

軌道長度 L (± 0.8)	行程 S	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N /組	質量 kg /組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	229	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	4	7	490	0.6
356	279	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	4	7	400	0.7
406	305	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	4	7	390	0.8
457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	5	8	380	0.9
508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	5	8	330	1
559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	5	8	320	1.1
610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	5	8	310	1.2
660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	5	8	280	1.3
711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	5	8	270	1.4

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。

型號組成


FBL35M +406L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

滑動軌

FBL 35J型



單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	229	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	4	7	490	0.6
356	279	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	4	7	400	0.7
406	305	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	4	7	390	0.8
457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	5	8	380	0.9
508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	5	8	330	1
559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	5	8	320	1.1
610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	5	8	310	1.2
660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	5	8	280	1.3
711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	5	8	270	1.4

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL35J +660L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 35B型



單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S	安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		內軌道	外側導軌		
324	216	7	7	115	0.8
375	267	7	7	105	0.92
425	305	7	7	100	1
476	318	7	7	90	1.12
527	368	7	7	83	1.24
578	419	7	7	73	1.32
629	445	7	7	66	1.44
679	495	7	7	61	1.6

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL35B +375L

公稱型號

軌道總長度(單位mm)

FBL 27D型



單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸		安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	抽出軌道	箱軌道		
200	229	140	160	5	5	370	0.64
250	276	190	210	5	5	360	0.8
300	327	240	260	5	5	350	0.96
350	376	290	310	5	5	330	1.12
400	426	340	360	5	5	310	1.28
450	475	390	410	5	5	290	1.46
500	524	440	460	5	5	280	1.6

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL27D +200L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 35N型



單位:mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔 n 內軌道	容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G			
254	280	76.2	154.9	180.3	76.2	139.7	190.5	215.9	4	290	0.61
305	330	76.2	154.9	231.1	76.2	190.5	241.3	266.7	4	290	0.74
356	381	127	—	266.7	88.9	215.9	292.1	317.5	3	280	0.86
406	432	152.4	—	317.5	127	241.3	342.9	368.3	3	270	0.98
457	483	177.8	—	368.3	127	292.1	393.7	419.1	3	250	1.1
508	533	152.4	342.9	419.1	152.4	317.5	444.5	469.9	4	240	1.22


型號組成

FBL35N +508L

型號

軌道總長度(單位mm)

FBL 35N-P16型



解除安裝於內軌道的游離斷開彈簧便能將內軌道拉出；要收回內軌道時只需平順地將其推入即可，無須進行額外操作。

單位:mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N／組	質量 kg／組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
254	280	—	—	209.5	222.2	—	203.2	215.9	6	6	290	0.61
305	330	—	149.2	260.3	273	233.1	254	266.7	7	7	290	0.74
356	381	—	200	311.1	323.8	258.5	304.8	317.5	7	7	280	0.86
406	432	—	250.8	361.9	374.6	283.9	355.6	368.3	7	7	270	0.98
457	483	212.7	301.6	412.7	425.4	309.3	406.4	419.1	7	8	250	1.1
508	533	238.1	352.4	463.5	476.2	334.7	457.2	469.9	7	8	240	1.22

型號組成


FBL35N-P16 +508L

型號

軌道總長度(單位mm)

滑動軌

FBL 35G-P13型



如果釋放附在抽出軌道上的斷開彈簧，就可拉出抽出軌道。收納時，鎖錠狀態就可手動釋放。此外，還標準安裝有方便的鎖錠機構，以便在充分打開時使用。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸						安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	抽出軌道	箱軌道		
305	327	—	—	—	260.3	273	—	5	6	623	1.2
356	378	—	—	298.4	311.1	323.8	—	6	6	586	1.4
406	429	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	6	7	555	1.6
457	480	212.7	—	400	412.7	425.4	301.6	7	7	516	1.8
508	530	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	8	7	475	2
559	581	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	8	7	444	2.2
610	632	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	8	7	413	2.4
660	683	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	8	7	382	2.6
711	734	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	8	7	355	2.8

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL35G-P13 +356L

公稱型號

軌道總長度(單位mm)

FBL 35G-P14型



如果釋放附在抽出軌道上的自動游離斷開彈簧，就可拉出抽出軌道。收納時，鎖定狀態在折疊方向上受到一定壓力，就能自動釋放。此外，還標準安裝有方便的鎖定機構，以便在充分打開時使用。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸						安裝孔		容許負荷 N／組	質量 kg／組
		A	B	C	D	E	F	抽出軌道	箱軌道		
305	327	—	—	—	260.3	273	—	5	6	623	1.2
356	378	—	—	298.4	311.1	323.8	—	6	6	586	1.4
406	429	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	6	7	555	1.6
457	480	212.7	—	400	412.7	425.4	301.6	7	7	516	1.8
508	530	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	8	7	475	2
559	581	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	8	7	444	2.2
610	632	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	8	7	413	2.4
660	683	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	8	7	382	2.6
711	734	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	8	7	355	2.8

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL35G-P14 +610L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 35D型



單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸				安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	抽出軌道	箱軌道		
305	327	—	149.2	260.3	273	7	7	588	1.28
356	378	—	200	311.1	323.8	7	7	578	1.48
406	429	—	250.8	361.9	374.6	7	7	559	1.72
457	480	212.7	301.6	412.7	425.4	8	8	549	1.96
508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	8	8	529	2.12
559	581	263.5	403.2	514.3	527	8	8	500	2.4
610	632	288.9	454	565.1	577.8	8	8	480	2.56
660	683	314.3	504.8	615.9	628.6	8	8	461	2.8
711	734	339.7	555.6	666.7	679.4	8	8	441	3

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL35D +711L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 51H型



單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	330	76.2	177.8	254	76.2	190.5	241.3	266.7	4	6	850	1.46
356	381	101.6	203.2	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	4	6	820	1.72
406	432	127	228.6	355.6	127	241.3	342.9	368.3	4	6	770	1.89
457	483	127	279.4	406.4	127	292.1	393.7	419.1	4	6	730	2.26
508	533	152.4	304.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	710	2.52
559	584	177.8	330.2	508	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	690	2.72
610	635	177.8	381	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	660	3
660	686	203.2	406.4	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	630	3.25
711	737	228.6	431.8	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	610	3.54
762	787	228.6	457.2	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	580	3.86

注) 容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL51H +610L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 51H-P13型



如果釋放附在內軌道上的斷開彈簧，就可拉出滑動軌。收納時，鎖定狀態就可手動釋放。此外，還標準安裝有方便的鎖定機構，以便在充分打開時使用。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	330	76.2	—	190.5	76.2	190.5	241.3	266.7	3	6	850	1.46
356	381	101.6	—	266.7	88.9	215.9	292.1	317.5	3	6	820	1.72
406	432	127	—	304.8	127	241.3	342.9	368.3	3	6	770	1.89
457	483	127	317.5	368.3	127	292.1	393.7	419.1	4	6	730	2.26
508	533	152.4	355.6	406.4	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	710	2.52
559	584	177.8	381	457.2	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	690	2.72
610	635	177.8	430.8	508	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	660	3
660	686	203.2	457.2	558.8	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	630	3.25
711	737	228.6	508	609.6	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	610	3.54
762	787	228.6	533.4	660.4	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	580	3.86

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL51H-P13 +559L

公稱型號

軌道總長度（單位mm）

FBL 51H-P14型



如果釋放附在內軌道上的自動游離斷開彈簧，就可拉出滑動軌。
收納時，鎖定狀態在折疊方向上受到一定壓力，就能自動釋放。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	330	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	3	6	850	1.46
356	381	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	3	6	820	1.72
406	432	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	4	6	770	1.89
457	483	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	4	6	730	2.26
508	533	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	710	2.52
559	584	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	690	2.72
610	635	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	660	3
660	686	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	630	3.25
711	737	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	610	3.54
762	787	228.6	673.1	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	580	3.86

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。

型號組成


FBL51H-P14 +305L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

滑動軌

FBL 35K型



注) 產品附有橡膠護墊。

在收納中，若想將本製品收納到軌道長度以下時，請將橡膠護墊拆下來。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸			安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	抽出軌道	箱軌道		
305	327	—	149.2	273	4	4	2670	4.04
356	378	—	200	323.8	4	4	2630	4.8
406	429	—	250.8	374.6	4	4	2540	5.6
457	480	212.7	301.6	425.4	5	5	2450	6.04
508	530	238.1	352.4	476.2	5	5	2360	6.92
559	581	263.5	403.2	527	5	5	2250	7.56
610	632	288.9	454	577.8	5	5	2120	8.4
660	683	314.3	504.8	628.6	5	5	1960	9
711	734	339.7	555.6	679.4	5	5	1780	9.68

注) 容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL35K +711L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 56H型



單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	330	76.2	177.8	254	76.2	190.5	241.3	266.7	4	6	961	1.76
356	381	101.6	203.2	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	4	6	951	2.04
406	432	127	228.6	355.6	127	241.3	342.9	368.3	4	6	941	2.36
457	483	127	279.4	406.4	127	292.1	393.7	419.1	4	6	922	2.64
508	533	152.4	304.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	902	2.96
559	584	177.8	330.2	508	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	882	3.24
610	635	177.8	381	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	863	3.6
660	686	203.2	406.4	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	843	3.84
711	737	228.6	431.8	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	824	4.06
762	787	228.6	457.2	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	784	4.44

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL56H +406L

公稱型號

軌道總長度(單位mm)

FBL 56H-P13型



如果釋放附在內軌道上的斷開彈簧，就可拉出滑動軌。收納時，鎖定狀態就可手動釋放。此外，還標準安裝有方便的鎖定機構，以便在充分打開時使用。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	330	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	3	6	961	1.76
356	381	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	3	6	951	2.04
406	432	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	4	6	941	2.36
457	483	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	4	6	922	2.64
508	533	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	902	2.96
559	584	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	882	3.24
610	635	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	863	3.6
660	686	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	843	3.84
711	737	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	824	4.06
762	787	228.6	673.1	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	784	4.44

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。


型號組成

FBL56H-P13 +762L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

FBL 56H-P14型



如果釋放附在內軌道上的自動游離斷開彈簧，就可拉出滑動軌。
收納時，鎖定狀態在折疊方向上受到一定壓力，就能自動釋放。

單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸							安裝孔		容許負荷 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	內軌道	外側導軌		
305	330	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	3	6	961	1.76
356	381	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	3	6	951	2.04
406	432	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	4	6	941	2.36
457	483	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	4	6	922	2.64
508	533	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	902	2.96
559	584	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	882	3.24
610	635	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	863	3.6
660	686	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	843	3.84
711	737	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	824	4.06
762	787	228.6	673.1	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	784	4.44

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。

型號組成


FBL56H-P14 +457L

公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

滑動軌


FBL 35F型



質量 單位: kg/組

軌道長度L(±0.8) mm	底座板 公稱型號					
	#3	#4	#5	#6	#7	#8
305	0.6	0.67	0.74	0.81	—	—
356	0.66	0.73	0.8	0.87	0.94	1.01
406	0.73	0.8	0.87	0.94	1.01	1.08
457	0.8	0.87	0.94	1.01	1.08	1.15
508	0.86	0.93	1	1.07	1.14	1.21
559	0.93	1	1.07	1.14	1.21	1.28
610	1	1.07	1.14	1.21	1.28	1.35
660	1.06	1.13	1.2	1.27	1.34	1.41
711	1.13	1.2	1.27	1.34	1.41	1.48
762	1.2	1.27	1.34	1.41	1.48	1.55

注)質量是兩根為一組時的數值。



斷面部

單位: mm

安裝板	型號	#3	#4	#5	#6	#7	#8	外側導軌安裝孔的尺寸(±0.3)		
	長度(A±0.8)	76.2	101.6	127	152.4	177.8	203.2			
軌道長度L(±0.8)		行程長度S (±3) *隨和安裝板的配合情況而變。						C	D	E
305		225.4	200	174.6	149.2	—	—	—	152.4	254
356		276.2	250.8	225.4	200	174.6	149.2	—	203.2	304.8
406		327	301.6	276.2	250.8	225.4	200	—	254	355.6
457		377.8	352.4	327	301.6	276.2	250.8	203.2	304.8	406.4
508		428.6	403.2	377.8	352.4	327	301.6	228.6	355.6	457.2
559		479.4	454	428.6	403.2	377.8	352.4	254	406.4	508
610		530.2	504.8	479.4	454	428.6	403.2	279.4	457.2	558.8
660		581	555.6	530.2	504.8	479.4	454	304.8	508	609.6
711		631.8	606.4	581	555.6	530.2	504.8	330.2	558.8	660.4
762		682.6	657.2	631.8	606.4	581	555.6	355.6	609.6	711.2
安裝板安裝孔螺距(B±0.3)		60.2	85.6	111	136.4	161.8	187.2	—	—	—
容許負荷(N/組)		294	392	490	588	686	784	—	—	—

注)容許負荷是兩根為一組時的數值。

型號組成


FBL35F +356L #5

公稱型號

安裝板的公稱型號

軌道總長度 (單位mm)

E36RS型



單位:mm

軌道長度 $L (\pm 0.8)$	行程長度 $S (\pm 3)$	n	安裝孔 $n+1$	容許負荷 ^(注1) N	質量 g
150	68	1	2	40	104
250	168	2	3	40	130
350	268	3	4	40	156
450	368	4	5	40	182
550	468	5	6	40	207
650	568	6	7	40	233
750	668	7	8	40	259

注) E36RS與其他的滑動軌不同，是軌道一根的情況下使用，因此容許負荷為每一根的數值。


型號組成

E36RS +550L

公稱型號 軌道總長度 (單位:mm)

滑動軌

E15型



單位: mm

軌道長度 $L (\pm 0.8)$	行程 $S (\pm 3)$	安裝孔尺寸 $A \pm 0.3$	容許負荷 $N/\text{組}$	質量 $g/\text{組}$
50	20	30	5	15
80	45	60	8	24
100	60	80	10	30
120	75	100	10	36


注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。

型號組成

E15 +100L

公稱型號 軌道總長度 (單位mm)

E20型



單位: mm

軌道長度 L (±0.8)	行程 S (±3)	安裝孔尺寸			容許負荷 N/組	質量 g/組
		A±0.3	B±0.3	n (pcs)		
80	45	50	—	2	20	50
100	60	70	—	2	30	62
150	85	60	120	3	80	98
200	120	85	170	3	140	131
300	180	135	270	3	145	197


注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。

型號組成

E20 +150L

公稱型號 軌道總長度 (單位mm)

D20型



單位: mm

軌道長度 $L (\pm 0.8)$	行程 $S (\pm 3)$	安裝孔尺寸			容許負荷 $N/\text{組}$	質量 $g/\text{組}$
		$A\pm0.3$	$B\pm0.3$	n (pcs)		
80	80	50	—	2	20	94
100	100	70	—	2	30	118
150	160	60	120	3	80	179
200	223	85	170	3	140	241
300	345	135	270	3	145	364

注)容許負荷・質量是兩根為一組時的數值。

型號組成

D20 +300L

公稱型號 軌道總長度 (單位mm)