


SKR46 无防尘盖 电机侧置

SKR46□□A型(带1个长滑块)

SKR46□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成, 请参照图2-28。



※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

行程(mm) (机械挡块间行程)		外側轨道 长度(mm)	总长度 L_1 (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	主体总质量(kg)	
A型	B型*								A型	B型
190 (208.5)	80 (98.5)	340	419	200	200	70	3	2	7.7	8.7
290 (308.5)	180 (198.5)	440	519	300	400	20	4	3	9.1	10.1
390 (408.5)	280 (298.5)	540	619	400	400	70	5	3	10.5	11.5
490 (508.5)	380 (398.5)	640	719	500	600	20	6	4	11.9	12.9
590 (608.5)	480 (498.5)	740	819	600	600	70	7	4	13.3	14.3
690 (708.5)	580 (598.5)	840	919	700	800	20	8	5	14.7	15.7
790 (808.5)	680 (698.5)	940	1019	800	800	70	9	5	16.1	17.1


* 2个内滑块紧靠时的数值。

SKR46 带防尘盖 电机侧置

SKR46□□A型(带1个长滑块)

SKR46□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成,请参照A2-28。



※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

行程(mm) (机械挡块间行程)		外侧轨道 长度(mm)	总长度 L ₁ (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	主体总质量(kg)	
A型	B型*								A型	B型
190 (208.5)	80 (98.5)	340	419	200	200	70	3	2	8.6	10
290 (308.5)	180 (198.5)	440	519	300	400	20	4	3	10.1	11.5
390 (408.5)	280 (298.5)	540	619	400	400	70	5	3	11.6	13
490 (508.5)	380 (398.5)	640	719	500	600	20	6	4	13.1	14.5
590 (608.5)	480 (498.5)	740	819	600	600	70	7	4	14.6	16
690 (708.5)	580 (598.5)	840	919	700	800	20	8	5	16.1	17.5
790 (808.5)	680 (698.5)	940	1019	800	800	70	9	5	17.6	19

*2个内滑块紧靠时的数值。

各种配件→A2-65

THK

A2-49