


SKR55 无防尘盖 电机侧置 电机法兰角 □80用

SKR55□□A型(带1个长滑块)

SKR55□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成,请参照图2-28。



※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

行程 (mm) (机械挡块间行程)		外侧轨道 长度 (mm)	总长度 L_1 (mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	主体总质量 (kg)	
A型	B型*									A型	B型
800 (826)	680 (698)	980	1064	900	40	800	90	7	5	21.8	23.7
900 (926)	780 (798)	1080	1164	1050	15	1000	40	8	6	23.6	25.5
1000 (1026)	880 (898)	1180	1264	1050	65	1000	90	8	6	25.3	27.2
1100 (1126)	980 (998)	1280	1364	1200	40	1200	40	9	7	27.1	29
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1464	1350	15	1200	90	10	7	28.9	30.8


* 2个内滑块紧靠时的数值。

SKR55 带防尘盖 电机侧置 电机法兰角 □80用

SKR55□□A型(带1个长滑块)

SKR55□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成,请参照图2-28。



※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

行程(mm) (机械挡块间行程)		外侧轨道 长度(mm)	总长度 L ₁ (mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	主体总质量(kg)	
A型	B型*									A型	B型
800 (826)	680 (698)	980	1064	900	40	800	90	7	5	24.8	28.6
900 (926)	780 (798)	1080	1164	1050	15	1000	40	8	6	26.7	30.5
1000 (1026)	880 (898)	1180	1264	1050	65	1000	90	8	6	28.6	32.4
1100 (1126)	980 (998)	1280	1364	1200	40	1200	40	9	7	30.5	34.3
1200 (1226)	1080 (1098)	1380	1464	1350	15	1200	90	10	7	32.4	36.2

*2个内滑块紧靠时的数值。

各种配件→图2-65