


SKR65 无防尘盖 电机侧置

SKR65□□A型(带1个长滑块)

SKR65□□B型(带2个长滑块)

关于型号构成,请参照图2-28。



※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

行程(mm) (机械挡块间行程)		外側轨道 长度(mm)	总长度 L ₁ (mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	主体总质量(kg)	
A型	B型*									A型	B型
790(810)	640(665)	980	1078	900	40	800	90	7	5	31.9	34.9
990(1010)	840(865)	1180	1278	1050	65	1000	90	8	6	37.1	40.1
1190(1210)	1040(1065)	1380	1478	1200	90	1200	90	9	7	42.3	45.3
1490(1510)	1340(1365)	1680	1778	1500	90	1600	40	11	9	50	53

*2个内滑块紧靠时的数值。

