


Kompakte Kurvenrollen mit Außenring Typ CFS-A

Optionale Vorgaben		Symbol
Linearführung mit Rollen	Mit Käfig	Kein Symbol
	Vollrollig	V
Material	Wälzlagerstahl	Kein Symbol
	Korrosionsbeständiger Stahl	M
Dichtung	Ohne Dichtung	Kein Symbol
Form Außenring	Zylindrischer Außenring	Kein Symbol



Zapfendurchmesser		Hauptabmessungen									
		Außen-durchmesser	Breite Außenring	Mit Gewinde			Gesamtlänge				Schulterhöhe f (min.)
d	Baureihe/-größe	D	C	G	G ₁	B	B ₁	B ₂	C ₁	H	
2,5	CFS 2,5-A	5	3	M2,5×0,45	2,5	4,5	9,5	5	0,7	0,9	4,8
3	CFS 3-A	6	4	M3×0,5	3	5,5	11,5	6	0,7	1,5	5,8
4	CFS 4-A	8	5	M4×0,7	4	7	15	8	1	2	7,7
5	CFS 5-A	10	6	M5×0,8	5	8	18	10	1	2,5	9,6
6	CFS 6-A	12	7	M6×1,0	6	9,5	21,5	12	1,2	3	11,6

Hinweis: Angaben über Genauigkeitsanforderungen finden Sie in **A19-14**.

Aufbau der Bestellbezeichnung

CFS3 V M -A

Baureihe/-größe

Kein Symbol: Mit Käfig


V: Vollrollige Ausführung

Kein Symbol: Wälzlagerstahl

M: korrosionsbeständiger Stahl

Zapfenkopf mit Innensechskant

Hinweis1: Typ CFS ist nur mit Ausführungen mit zylindrischem Außenring ohne Dichtungen und mit Zapfenkopf-Innensechskant kompatibel.
Hinweis2: Zubehör siehe unter **A19-38**.



Einheit: mm

	Tragzahl				Max. zulässige Belastung F ₀ kN	Tragkraft des Systems	Masse	
	Mit Käfig		Vollrollig			Zylindrischer Außenring kN	Mit Käfig g	Vollrollig g
	C kN	C ₀ kN	C kN	C ₀ kN				
	0,41	0,335	1	1,08	0,26	0,3	1	1
	0,63	0,61	1,37	1,77	0,36	0,48	2	2
	1,08	1,08	2,35	3,04	0,78	0,77	4	4
	1,57	1,86	3,14	4,71	1,42	1,18	7	7
	2,06	2,16	4,61	6,27	2,11	1,54	13	13

* Der Typ CFS hat keine Schmierbohrung und kann daher nicht nachgeschmiert werden.