


KR45H 带防尘盖 电机侧置

KR45H□□A型(带1个长滑块)

KR45H□□B型(帶2个长滑块)

关于型号构成,请参照**A2-136**。



※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

行程(mm) (机械挡块间行程)		外侧轨道 长度(mm)	总长度 L _i (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	主体总质量(kg)	
A型	B型*								A型	B型
200 (213)	90 (105)	340	416	200	200	70	3	2	7. 4	8. 8
300 (313)	190 (205)	440	516	300	400	20	4	3	8. 5	9. 9
400 (413)	290 (305)	540	616	400	400	70	5	3	9. 7	11. 1
500 (513)	390 (405)	640	716	500	600	20	6	4	10. 8	12. 2
600 (613)	490 (505)	740	816	600	600	70	7	4	12	13. 4
700 (713)	590 (605)	840	916	700	800	20	8	5	13. 1	14. 5
800 (813)	690 (705)	940	1016	800	800	70	9	5	14. 2	15. 6

*2个内滑块紧靠时的数值。

各种配件⇒A2-193