


KR46 带防尘盖 电机侧置

KR46□□C型(带1个短滑块)

KR46□□D型(带2个短滑块)

关于型号构成,请参照图2-136。



※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

行程(mm) (机械挡块间行程)		外側轨道 长度(mm)	总长度 L ₁ (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	主体总质量(kg)	
C型	D型*								C型	D型
220 (245.5)	150 (173)	340	417	200	200	70	3	2	8	8.8
320 (345.5)	250 (273)	440	517	300	400	20	4	3	9.4	10.2
420 (445.5)	350 (373)	540	617	400	400	70	5	3	10.9	11.7
520 (545.5)	450 (473)	640	717	500	600	20	6	4	12.4	13.2
620 (645.5)	550 (573)	740	817	600	600	70	7	4	13.9	14.7
720 (745.5)	650 (673)	840	917	700	800	20	8	5	15.4	16.2
820 (845.5)	750 (773)	940	1017	800	800	70	9	5	16.8	17.6

*2个内滑块紧靠时的数值。

各种配件⇒图2-193

THK A2-181