LBH型



公称型号	花键母尺寸									
	高度 M	宽度 W	长度 L	B	C	S×ℓ	J ±0.15	W_1 ±0.15	T	K
○ LBH 15	29	34	43	26	26	M4×10	15	17	6	20
○● LBH 20	38	48	62	35	35	M6×12	20	24	7	26
○● LBH 25	47	60	73	40	40	M8×16	25	30	9.8	32.4
○● LBH 30	56	70	83	50	50	M8×16	30	35	11.8	38.6
○● LBH 40	70	86	102	60	60	M10×20	38	43	15	50
○● LBH 50	88	100	115	75	75	M12×25	48	50	18	63

注)○:可对应高温规格的型号(带金属制保持器;使用温度:最高100℃)。

(例) LBH30 A CM+600L H
高温标识

●:可使用密封毡圈的型号(参照A3-126)。
使用带金属制保持器的滚珠花键型号不能安装密封毡圈。

公称型号的构成例

2 LBH40 UU CL +700L P K

- 2: 1根轴上花键母的个数(只有1个时无标识)
- LBH40: 公称型号
- UU: 防尘附件标记(※1)
- CL: 旋转方向间隙标记(※2)
- +700L: 花键轴总长度(※5)(单位mm)
- P: 精度标记(※3)
- K: 花键轴的标识(※4)

(※1)参照A3-126。(※2)参照A3-30。(※3)参照A3-35。(※4)参照A3-69。(※5)参照A3-121。

各种相关下载请在技术支持网站输入公称型号来检索 https://tech.thk.com



单位：mm

	R	N	油嘴	基本额定扭矩		基本额定载荷(径向)		静态容许力矩	质量	
				C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	M_A注) N·m	花键母 kg	花键轴 kg/m
	14	5	ϕ4敲入喷嘴	30.4	74.5	4.4	8.4	25.4	0.23	1
	18	7	A-M6F	90.2	213	9.4	20.1	103	0.58	1.8
	22	6	A-M6F	176	381	14.9	28.7	171	1.1	2.7
	26	8	A-M6F	312	657	22.5	41.4	295	1.73	3.8
	32	10	A-M6F	696	1420	37.1	66.9	586	3.18	6.8
	40	13.5	A-PT1/8	1290	2500	55.1	94.1	941	5.1	10.6

注)如上表所示，M_A为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。
有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况，请参照A3-121。

各种配件⇒A3-126