



DK型(精密滚珠丝杠) 无预压型

DN值

70000



公称型号	丝杠轴 外 径 d	导程 Ph	钢球 中心直径 dp	沟槽谷径 dc	负荷 圈数 列×圈	基本额定载荷		刚性 K N/μm
						Ca kN	C ₀ a kN	
DK 5010-3	50	10	51.75	44.4	3×1	33.9	90.7	470
DK 5010-4	50	10	51.75	44.4	4×1	43.4	120.5	610
DK 5010-6	50	10	51.75	44.4	6×1	62.7	186.8	930
DK 5012-3	50	12	52.25	43.3	3×1	45.8	113	490
DK 5012-4	50	12	52.25	43.3	4×1	58.6	150.6	640
DK 5016-3	50	16	52.25	43.3	3×1	45.7	113.3	490
DK 5016-4	50	16	52.25	43.3	4×1	58.5	151	640
DK 5020-3	50	20	52.25	43.6	3×1	44.2	108.8	470
DK 6310-4	63	10	64.75	57.7	4×1	49.5	160.7	780
DK 6310-6	63	10	64.75	57.7	6×1	70.3	242.1	1140
DK 6312-3	63	12	65.25	56.3	3×1	51.9	147.4	600
DK 6312-4	63	12	65.25	56.3	4×1	66.4	196.6	785
DK 6320-3	63	20	65.7	55.9	3×1	83.5	229.3	1470



单位：mm

螺母尺寸											丝杠轴的 惯性力矩/mm	螺母 质量	轴 质量	容许 转速
外径 D	法兰直径 D ₁	全长 L ₁	H	B ₁	B ₂	PCD	d ₁ ×d ₂ ×h	T _w	润滑孔 A		kg·m ² /mm	kg	kg/m	min ⁻¹
72	123	83	18	65	15	101	11×17.5×11	92	Rc1/8 (PT1/8)		4.82×10 ⁻⁶	2.14	13.38	1350
72	123	93	18	75	20	101	11×17.5×11	92			4.82×10 ⁻⁶	2.3	13.38	1350
72	123	114	18	96	30	101	11×17.5×11	92			4.82×10 ⁻⁶	2.65	13.38	1350
75	129	97	22	75	20	105	14×20×13	98			4.82×10 ⁻⁶	2.91	12.74	1330
75	129	110	22	88	25	105	14×20×13	98			4.82×10 ⁻⁶	3.16	12.74	1330
75	129	111	22	89	25	105	14×20×13	98			4.82×10 ⁻⁶	3.18	13.41	1330
75	129	129	22	107	30	105	14×20×13	98			4.82×10 ⁻⁶	3.52	13.41	1330
75	129	136	28	108	30	105	14×20×13	98			4.82×10 ⁻⁶	3.94	13.8	1330
85	146	97	22	75	20	122	14×20×13	110			1.21×10 ⁻⁵	3.28	21.93	1080
85	146	118	22	96	30	122	14×20×13	110			1.21×10 ⁻⁵	3.7	21.93	1080
90	146	98	22	76	20	122	14×20×13	110			1.21×10 ⁻⁵	3.71	21.14	1070
90	146	111	22	89	25	122	14×20×13	110			1.21×10 ⁻⁵	4.04	21.14	1070
95	159	136	28	108	30	129	18×26×17.5	121			1.21×10 ⁻⁵	6.17	21.57	1060

注) 安装QZ自润滑器时, 螺母全长尺寸会增加。详细内容请参照■15-390。

关于公称型号的构成, 请参照■15-262。