



RU型(内外环一体型)




轴径	公称型号	主要尺寸						肩部尺寸		基本额定载荷 (径向)		质量
		内径	外径	滚柱 节圆 直径	宽度	润滑孔				C	C ₀	
		d	D	d _p	B	d _i	r _{min}	ds (max)	Dh (min)	kN	kN	kg
20	RU 42	20	70	41.5	12	3.1	0.6	36	47	7.35	8.35	0.29
35	RU 66	35	95	66	15	3.1	0.6	59	74	17.5	22.3	0.62
55	RU 85	55	120	85	15	3.1	0.6	77	93	20.3	29.5	1
80	RU 124(G)	80	165	124	22	3.1	1	114	134	33.1	50.9	2.6
	RU 124X											
90	RU 148(G)	90	210	147.5	25	3.1	1.5	133	162	49.1	76.8	4.9
	RU 148X											
115	RU 178(G)	115	240	178	28	3.1	1.5	161	195	80.3	135	6.8
	RU 178X											
160	RU 228(G)	160	295	227.5	35	6	2	208	246	104	173	11.4
	RU 228X											
210	RU 297(G)	210	380	297.3	40	6	2.5	272	320	156	281	21.3
	RU 297X											
350	RU 445(G)	350	540	445.4	45	6	2.5	417	473	222	473	35.4
	RU 445X											

注)RU型提供油嘴作为配件。(参照下图)


需要油嘴时,请在型号末尾标注“-N”。



NP3.2×3.5



NP6×5



单位: mm

	安装孔相关尺寸			
	内环		外圈	
	PCD ₁	安装孔	PCD ₂	安装孔
	28	6-M3贯通	57	6-φ3.4贯通φ6.5衬孔深度3.3
	45	8-M4贯通	83	8-φ4.5贯通φ8衬孔深度4.4
	65	8-M5贯通	105	8-φ5.5贯通φ9.5衬孔深度5.4
	97	10-φ5.5贯通φ9.5衬孔深度5.4	148	10-φ5.5贯通φ9.5衬孔深度5.4
		10-M5贯通		
	112	12-φ9贯通φ14衬孔深度8.6	187	12-φ9贯通φ14衬孔深度8.6
		12-M8贯通		
	139	12-φ9贯通φ14衬孔深度8.6	217	12-φ9贯通φ14衬孔深度8.6
		12-M8贯通		
	184	12-φ11贯通φ17.5衬孔深度10.8	270	12-φ11贯通φ17.5衬孔深度10.8
		12-M10贯通		
	240	16-φ14贯通φ20衬孔深度13	350	16-φ14贯通φ20衬孔深度13
		16-M12贯通		
	385	24-φ14贯通φ20衬孔深度13	505	24-φ14贯通φ20衬孔深度13
		24-M12贯通		

公称型号的构成例

RU124 UU CC0 P2 B G -N

公称型号

径向间隙标记(※1)

精度标记(※2)

精度对象部件标记

密封垫片的标记

无标记: 无密封垫片

UU: 两端均配有密封垫片

U: 一端配有密封垫片

UT: 一端配有密封垫片
(外圈反衬孔侧)

无标记: 内环旋转精度

R: 外圈旋转精度

B: 内环和外圈旋转精度

油嘴标记

无标记: 无油嘴

-N: 配有油嘴(2个)

(油嘴形状请参照左图)

RU42~RU178: NP3×3.5

RU228~RU445: NP6×5

安装孔标记

【对象型号: RU124~RU445 (RU42~RU85除外)】

无标记: 内环与外圈的衬孔为同一方向

G: 内环与外圈的衬孔为反方向

X: 内环螺旋孔(通孔)

(※1) 参照 A18-18。 (※2) 参照 A18-12。