




## RA-C型(单一裂缝型)



RA...C型



RA...CUU型

单位: mm

| 轴径  | 公称型号      | 主要尺寸 |     |                |                  |                |                  | 肩部尺寸        |             | 基本额定载荷<br>(径向) |                | 质量   |
|-----|-----------|------|-----|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------|
|     |           | 内径   | 外径  | 滚柱<br>节圆<br>直径 | 宽度               | 润滑孔            |                  |             |             | C              | C <sub>0</sub> |      |
|     |           | d    | D   | dp             | B B <sub>1</sub> | d <sub>0</sub> | r <sub>min</sub> | ds<br>(max) | Dh<br>(min) | kN             | kN             | kg   |
| 50  | RA 5008C  | 50   | 66  | 57             | 8                | 1.5            | 0.5              | 53.5        | 60.5        | 5.1            | 7.19           | 0.08 |
| 60  | RA 6008C  | 60   | 76  | 67             | 8                | 1.5            | 0.5              | 63.5        | 70.5        | 5.68           | 8.68           | 0.09 |
| 70  | RA 7008C  | 70   | 86  | 77             | 8                | 1.5            | 0.5              | 73.5        | 80.5        | 5.98           | 9.8            | 0.1  |
| 80  | RA 8008C  | 80   | 96  | 87             | 8                | 1.5            | 0.5              | 83.5        | 90.5        | 6.37           | 11.3           | 0.11 |
| 90  | RA 9008C  | 90   | 106 | 97             | 8                | 1.5            | 0.5              | 93.5        | 100.5       | 6.76           | 12.4           | 0.12 |
| 100 | RA 10008C | 100  | 116 | 107            | 8                | 1.5            | 0.5              | 103.5       | 110.5       | 7.15           | 13.9           | 0.14 |
| 110 | RA 11008C | 110  | 126 | 117            | 8                | 1.5            | 0.5              | 113.5       | 120.5       | 7.45           | 15             | 0.15 |
| 120 | RA 12008C | 120  | 136 | 127            | 8                | 1.5            | 0.5              | 123.5       | 130.5       | 7.84           | 16.5           | 0.17 |
| 130 | RA 13008C | 130  | 146 | 137            | 8                | 1.5            | 0.5              | 133.5       | 140.5       | 7.94           | 17.6           | 0.18 |
| 140 | RA 14008C | 140  | 156 | 147            | 8                | 1.5            | 0.5              | 143.5       | 150.5       | 8.33           | 19.1           | 0.19 |
| 150 | RA 15008C | 150  | 166 | 157            | 8                | 1.5            | 0.5              | 153.5       | 160.5       | 8.82           | 20.6           | 0.2  |
| 160 | RA 16013C | 160  | 186 | 172            | 13               | 2              | 0.8              | 165         | 179         | 23.3           | 44.9           | 0.59 |
| 170 | RA 17013C | 170  | 196 | 182            | 13               | 2              | 0.8              | 175         | 189         | 23.5           | 46.5           | 0.64 |
| 180 | RA 18013C | 180  | 206 | 192            | 13               | 2              | 0.8              | 185         | 199         | 24.5           | 49.8           | 0.68 |
| 190 | RA 19013C | 190  | 216 | 202            | 13               | 2              | 0.8              | 195         | 209         | 24.9           | 51.5           | 0.69 |
| 200 | RA 20013C | 200  | 226 | 212            | 13               | 2              | 0.8              | 205         | 219         | 25.8           | 54.7           | 0.71 |

注)配有密封垫片的公称型号为RA...CUU。

如果需要一定的精度,此型号用于内环旋转。

### 公称型号的构成例

**RA6008C    UU    C0**

公称型号

径向间隙标记(※1)

两端均配有密封垫片(一端配有密封垫片:U)

(※1)参照图18-18。