

Schmierzubehör
Fettpresse MG70

- Auslassdruck: 19,6 MPa max ● Auslassrate: 0,6 cm³/Hub ● Schmierfett: 70g Balgkartusche
- Gesamtlänge: 235 mm (ohne Düse)
- Gewicht: 480g (einschließlich Düse, ohne Schmierfett)



Die Fettpresse MG70 wurde speziell zur Verwendung mit Faltenbalg-Kartuschen mit 70g entwickelt. Sie ermöglicht es Anwendern, Produkte im Innern zu schmieren, ohne sich dabei die Hände dreckig zu machen.

Die Fettpresse hat ein Sichtfenster, an dem die verbleibende Fettmenge überprüft werden kann.

[Schmierungsweise]

- (1) Abhängig vom zu schmierenden Produkt befestigen Sie entweder die Düse der Ausführung H oder der dedizierten Ausführung U an der Fettpresse. Außerdem können Sie an der Düse der Ausführung U optionale Düsenspitzen-Anbauteile (Ausführung N, Ausführung P oder Ausführung L) befestigen.
- (2) Drücken Sie die Spitze der Fettpresse in den Schmiernippel, und tragen Sie das Schmierfett so auf, dass es nicht seitlich austritt.

[Tabelle geeigneter Modellnummern]

Einheit: mm

Ausführung	Abmessungen	Geeignete Modellnummern	
Ausführung N		Linearführung	Modelle SSR15, SHS15, SR15, HSR12, HSR15, CSR15, HRW17, GSR15, SRS15G, RSR15M1, HCR12 und HCR15
		Kurvenrolle	Modelle CF, CFN-A und CF-SFU
		Gelenkkopf	Modelle PHS5 bis 22 und POS8 bis 22
Ausführung P		Linearführung	Modelle HSR8, HSR10, HRW12, HRW14 und RSR12M1
		Kurvenrolle	Modelle CF-AB, CFH-AB und NUCF-AB
Ausführung L		Linearführung	Modelle HSR8, HSR10, HRW12, HRW14 und RSR12M1
Ausführung H		Linearführung	Modelle mit Schmiernippel M6F oder PT1/8
		Kugelgewindetrieb	
		Gelenkkopf	Modelle PHS25, PHS30, POS25 und POS30
Dedizierte Düse der Ausführung U		—	—


Hinweis: Mit Ausführung P und L können auch schwer zugängliche Stellen von Modellen mit anderen Modellnummern als den oben aufgeführten geschmiert werden (dabei wird Fett auf die Laufbahn getropft).

Aufbau der Bestellbezeichnung
MG70

Spezielle Fettpresse für Faltenbalg-Kartuschen mit 70 g

Im Lieferumfang der Fettpresse sind die dedizierte Düse vom Typ U, dedizierte Anbauteile (Typ N, Typ P und Typ L) und Typ H.

* Wenden Sie sich an THK bezüglich Fettpressen für Kartuschen mit 400 g.



* Abbildung oben zeigt die Fettpresse mit Düse vom Typ H.